

## EL 38 MM SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 맞춤형 식별: EL

MultiMark 마커는 무한한 변형이 가능해 일반 태그 레일 또는 특수 라벨에 대한 경제적인 대안입니다. 해당 마커가 완벽하게 맞도록 어떠한 폭에 대해서도 소프트웨어를 이용해 높이를 정밀하게 설정할 수 있습니다. 라벨 각각을 지정한 크기에 맞춰 절단할 수 있도록 날을 채용합니다. 기능 블록 또는 전체 단자대 블록용 대형 라벨 제작에 최적입니다.

### MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | THM, 디바이스 마커, 38 x, 은색     |
| 주문 번호      | <a href="#">2006650000</a> |
| 유형         | EL 38 MM SI 30M            |
| GTIN (EAN) | 4050118391558              |
| 수량         | 1 items                    |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.1 mm   | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이  | 38 mm    | 높이 (인치) | 1.4961 inch |
| 길이  | 30000 mm | 길이 (인치) | 1181.1 inch |
| 순중량 | 290 g    |         |             |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...120 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

|               |              |              |  |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 접착물           | 아크릴 접착제      | 버전           | 무할로겐, 자체 접착  |
| UL 94 가연성 등급  | V-0          | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C   |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C       | 컬러 코드        | 은색   |
| 할로겐           | 아니요          | 길이           | 30000 mm   |
| 기본 재질         | 폴리에스테르       | 인쇄 문자        | 없음   |
| UL 969에 따른 인증 | 예            | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위      | -40...120 °C | 롤당 수         | 1  |

디바이스 마커

|     |     |
|-----|-----|
| 할로겐 | 아니요 |
|-----|-----|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## EL 38 MM SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM 76/360 SW        | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2005080000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | THM MMP EXT.RH             | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1302920000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a>    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097                 |
| 수량         | 1 ST                          |