



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 그림과 유사





Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

플랜지 플레이트

두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

#### 일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 402 mm, 너비: 167 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 왼쪽, 오른쪽, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 전자 연마, 은색
주문 번호	<u>2023520000</u>
유형	KTB GP 45XX20V CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404210
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면

# Weidmüller **₹**

### KTB GP 45XX20V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
11 2 3 3			'	
깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch	
높이	402 mm	높이 (인치)	15.8267 inch	
너비	167 mm	폭 (인치)	6.5748 inch	
순중량	1160 g			
온도				
작동 온도				
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
액세서리에 대한 일반 정보				
제지 도 께	2	소디 그머 지경/D)	7	
<u>재질 두께</u> 표면 마감	3 mm 전자 연마	솔더 구멍 직경(D) 기본 재질	7 mm 스테인레스 스틸 1.4404	
	EN E-I	71C MIE		
일반정보				
재질 두께	3 mm	설치 권고	스크류 장착	
표면 마감	 전자 연마	<u>르지 전포</u> 기본 재질	 스테인레스 스틸 1.4404	
<u> </u>	전자 현대 스크류	<u>기는 제월</u> 보호 등급 (UL)		
<u>중합 고영</u> 글랜드 플레이트	 왼쪽, 오른쪽	모오 등급 (UL) 플랜지 플레이트	Type 3, Type 4X, Type 12 ଜା	
<u>르댄ㅡ 르네이므</u> 사용 영역	단기, 또단기			
하우징 접지	,		,	
플랜지 플레이트 접지	M6 x 15			
분류				
ETIM C.O.	FC000211	ETIM 7.0	FC000244	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000211 EC000211	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000211 EC000211	
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-24-21	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-16-92-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-24-21	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-24-21	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-24-21	LCLA33 14.0	21-14-24-21	
LULAGG 10.U	Z1-14-Z4-Z1		1	

카탈로그 상태 / 도면 2