


RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | , 릴레이 모듈, 접점 개수: 4, 테스트 버튼 적용 CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예 |
| 주문 번호 | 2052510000 |
| 유형 | RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC |
| GTIN (EAN) | 4050118412116 |
| 수량 | 10 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 마지막 주문 날짜 | 2026-01-31T00:00:00+01:00 |

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이 | 78.3 mm | 길이 (인치) | 3.0827 inch |
| 높이 | 77 mm | 높이 (인치) | 3.0315 inch |
| 너비 | 27.2 mm | 폭 (인치) | 1.0709 inch |
| 순중량 | 99.9 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|-------------------------|
| 보관 온도 | -40 °C...70 °C | 주변 온도 | -40 °C...70 °C |
| 작동 온도 | | 습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

제어 측

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 정격 제어 전압 | 230 V AC | 정격 전류 AC | 5.7 mA |
| 전원 정격 | 1.31 VA | 코일 저항 | 19465 Ω ± 15 % |
| 상태 표시기 | 빨간색 LED | 보호 회로 | RC 요소 |
| RC 필터 | 4.7 kΩ / 10 nF | | |

부하 측

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|
| 정격 스위칭 전압 | 240 V AC | 연속 전류 | 6 A |
| 정격 부하 시 최대 스위칭 주파수 | 0.1 Hz | 유입 전류 | 12 A / 20 ms |
| AC 스위칭 용량(저항), 최대 | 1500 VA | DC 스위칭 용량(저항), 최대 | 144 W @ 24 V |
| 켜기 지연 | ≤ 15 ms | 끄기 지연 | ≤ 10 ms |
| 접점 유형 | 4 CO contact with test button (AgNi) | 기계적 서비스 수명 | AC 코일 20 x 106 스위치 사이클, DC 코일 30 x 106 스위치 사이클 |
| 최소 스위칭 전력 | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V | | |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|-------|---------------|---|
| 장착 레일 | TS 35 | 테스트 버튼 사용 가능 | 예 |
| 테스트 버튼 버튼 | 잠금 가능 | 기계적 스위치 위치 표시 | 예 |
| 컬러 코드 | 검정 | | |

절연 조정

| | | | |
|--------------|-----------------|-------|------|
| 개방 접점의 절연 강도 | 1.2 kVeff / 1 분 | 보호 등급 | IP20 |
|--------------|-----------------|-------|------|

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(DNV) TAA000011A

결선 데이터

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 와이어 결선 방식 | 스크류 결선 | 탈피 길이, 정격 결선 | 8 mm |
| 조임 토크, 최소 | 0.5 Nm | 조임 토크, 최대 | 0.7 Nm |
| 클램프 범위, 정격 결선 | 2.5 mm ² | 클램프 범위, 최소 | 1 mm ² |
| 클램프 범위, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 단면, 솔리드, 최소 | 1 mm ² |
| 와이어 단면, 솔리드, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 1 mm ² |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 1 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소 | 1 mm ² |
| 컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 두 개의 클램프 가능 와이어, 최소 | 1 mm ² |
| 와이어 단면, 가는 꼬임, 2개의 클램프 가능 와이어, 최대 | 1.5 mm ² | 블레이드 크기 | 크기 PZ1 |

중요 참고 사항

제품 정보 완전 개방된 클램핑 요크 결선에서 결선된 컨덕터 없이 IP20 보호등급

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면



RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

PUSH IN 결선 채용 소켓용 점프바

RIDERSERIES RCM의 소켓용 점프바



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|----------------------|
| 유형 | SCM-I QV P | 버전 | |
| 주문 번호 | 8870850000 | | RIDERSERIES RCM, 점프바 |
| GTIN (EAN) | 4032248631698 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

보호 모듈



RIDERSERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 환류 다이오드, 보호 바리스터, 부하 저항기 또는 RC 필터 선택 사항

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | RIM-I 1 6/230V | 버전 | |
| 주문 번호 | 8869580000 | | RIDERSERIES, 환류 다이오드, 정격 제어 전압: 6...230 V DC, 플러그인 결선 |
| GTIN (EAN) | 4032248614523 | | |
| 수량 | 10 ST | | |
| 유형 | RIM-I 1 R 110/230V | 버전 | |
| 주문 번호 | 8870830000 | | RIDERSERIES, 부하, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 결선 |
| GTIN (EAN) | 4032248631674 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

LED



RIDERSERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 녹색 또는 적색 LED 중 선택
- UC 공급 전압용

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | RIM-I 3 110/230VUC | 버전 |
| 주문 번호 | 8869650000 | RIDERSERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 |
| GTIN (EAN) | 4032248614592 | 결선 |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | RIM-I 3 110/230VUC GN | 버전 |
| 주문 번호 | 8869660000 | RIDERSERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 |
| GTIN (EAN) | 4032248614721 | 결선 |
| 수량 | 10 ST | |

보호 모듈



RIDERESERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 환류 다이오드, 보호 바리스터, 부하 저항기 또는 RC 필터 선택 사항

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | RIM-I 3 110/230VAC RC | 버전 |
| 주문 번호 | 8869790000 | RIDERSERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 |
| GTIN (EAN) | 4032248606337 | 결선 |
| 수량 | 10 ST | |

보호 바리스터



RIDERESERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 보호 바리스터 장착
- UC 공급 전압용

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | RIM-I 4 230VUC VAR | 버전 |
| 주문 번호 | 8869750000 | RIDERSERIES, 보호 바리스터, 정격 제어 전압: 230 V UC, 플러그인 |
| GTIN (EAN) | 4032248606368 | 결선 |
| 수량 | 10 ST | |

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

고정 클립



RIDERSERIES RCM 릴레이용 고정 클립
 • 금속 및 플라스틱 고정 클립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------------------|
| 유형 | SCM-I CLIP M | 버전 | |
| 주문 번호 | 8869450000 | | RIDERSERIES RCM, 고정 클립 |
| GTIN (EAN) | 4032248614301 | | |
| 수량 | 10 ST | | |
| 유형 | SCM-I CLIP P | 버전 | |
| 주문 번호 | 8869440000 | | RIDERSERIES RCM, 고정 클립 |
| GTIN (EAN) | 4032248614295 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

보호 모듈



RIDERSERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.
 • 환류 다이오드, 보호 바리스터, 부하 저항기 또는 RC 필터 선택 사항

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | RIM-I 3 230VAC RC | 버전 | |
| 주문 번호 | 1172210000 | | RIDERSERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 230 V UC, 플러그인 결선 |
| GTIN (EAN) | 4032248964420 | | |
| 수량 | 10 ST | | |


RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | ESG 6/17 K MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1880120000 | ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | |
| 수량 | 200 ST | |
| 유형 | ESG 6/15 K MC NE GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1880130000 | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | |
| 수량 | 200 ST | |
| 유형 | ESG 6/15 K MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1880100000 | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| 수량 | 200 ST | |
| 유형 | ESG 6/17 K MC NE GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1880110000 | ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | |
| 수량 | 200 ST | |

십자 스크류드라이버, Pozidrive



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SDIK SLIM PZ1 X 80 | 버전 |
| 주문 번호 | 2749670000 | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896411 | |
| 수량 | 1 ST | |

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Pozidriv



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SDIK PZ1 X 80 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2749920000 | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118897227 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDK PZ1 X 80 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2749440000 | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 14.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118895667 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

ESG 6/15



긴 서비스 수명 보장: ESG
다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어난 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 유형 | ESG 6/15 MM WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 2619940000 | ESG, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | | |
| 수량 | 3000 ST | | |

ESG 6/17



긴 서비스 수명 보장: ESG
다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어난 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD/RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 유형 | ESG 6/17 MM WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005100000 | ESG, 디바이스 마커, 6 x 17 mm, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | | |
| 수량 | 3000 ST | | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ESG 9/26 SCM-H MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 2558330000 | ESG, 디바이스 마커 x 26 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 | |
| GTIN (EAN) | 4050118569049 | | |
| 수량 | 80 ST | | |