

VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 폐쇄형, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
주문 번호	2066730000
유형	VP M20 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415346
수량	100 items

VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

높이	17 mm	높이 (인치)	0.6693 inch
길이	17 mm	길이 (인치)	0.6693 inch
직경	20 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	10 mm	순중량	3.4 g

온도

작동 온도 -60 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

O-링	실리콘	GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
실리콘	예	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	70 °C	작동 온도 범위, 최소	-60 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	충격 저항	IEC60079-00에 따른 7 출(J)
AF 크기 1	23 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)
기본 재질	폴리아미드 6	실링 링 직경	20.00 mm
실링	실리콘	외부 스레드	M 20
나사선 길이	11 mm	로크 너트용 토크, 최소	1.80 Nm
연결 어댑터용 토크, 최대	2.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	2.00 Nm
방폭 유형	안전 향상 Ex e	설치 지침	조립 안내 참조
로크 너트용 토크, 최대	2.00 Nm		

케이블 글랜드 인증 번호

식별	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IMQ 13 ATEX 010 X
케이블 글랜드(MARITREG) 인증 번호 DEF 승인 조건	TAE00003WV ATEX, IECEX	케이블 글랜드(IECEEx) 인증 번호	IECEEx IMQ 13.0003X

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 MS	버전
주문 번호	1737000000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 20, 3 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956479	
수량	100 ST	