

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 폐쇄형, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6 |
| 주문 번호      | <a href="#">2066760000</a>   |
| 유형         | VP M40 EX SI 7J  |
| GTIN (EAN) | 4050118415452  |
| 수량         | 20 items   |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|          |         |          |             |
|----------|---------|----------|-------------|
| 높이       | 26.5 mm | 높이 (인치)  | 1.0433 inch |
| 길이       | 26.5 mm | 길이 (인치)  | 1.0433 inch |
| 직경       | 40 mm   | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm      |
| 벽 두께, 최대 | 17 mm   | 순중량      | 23.45 g     |

온도

작동 온도 -60 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

|                |   |                |                                     |
|----------------|---|----------------|-------------------------------------|
| O-링            | 실리콘   | GWDR 보호 등급     | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분) |
| 실리콘            | 예   | UL 94 가연성 등급   | HB                                  |
| 작동 온도 범위, 최대   | 70 °C   | 작동 온도 범위, 최소   | -60 °C                              |
| 나사산 피치         | 1.5 mm  | 할로겐            | 아니요                                 |
| 표준 규격          | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 | 충격 저항          | IEC60079-0에 따른 7 줄(J)               |
| AF 크기 1        | 46 mm   | 보호 등급          | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분) |
| 기본 재질          | 폴리아미드 6   | 실링 링 직경        | 40.00 mm                            |
| 실링             | 실리콘   | 외부 스레드         | M 40                                |
| 나사선 길이         | 18 mm   | 로크 너트용 토크, 최소  | 5.80 Nm                             |
| 연결 어댑터용 토크, 최대 | 6.00 Nm   | 연결 어댑터용 토크, 최소 | 6.00 Nm                             |
| 방폭 유형          | 안전 항상 Ex e  | 설치 지침          | 조립 안내 참조                            |
| 로크 너트용 토크, 최대  | 6.00 Nm   |                |                                     |

케이블 글랜드 인증 번호

|                         |                                     |                      |                    |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 식별                      | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호  | IMQ 13 ATEX 010 X  |
| 케이블 글랜드(MARITREG) 인증 번호 | TAE00003WV                          | 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX IMQ 13.0003X |
| DEF   승인 조건             | ATEX, IECEX                         |                      |                    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## 액세서리

### 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | SKMU M40 MS                | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1737030000</a> |    | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 40, 5 mm, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190956509              |    |  |
| 수량         | 50 ST                      |    |  |