



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	마운팅 레일용 장착 컷, 빨간색, 폴리아미드 66, without, 너비: 7.4 mm
주문 번호	2082460000
유형	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
수량	400 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.4 mm	깊이 (인치)	0.2913 inch
높이	51 mm	높이 (인치)	2.0079 inch
너비	7.4 mm	폭 (인치)	0.2913 inch
순중량	3.58 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

시스템 사양

버전	장착 레일용
----	--------

일반

작동 온도 범위, 최대	100 °C
--------------	--------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	빨간색
UL 94 가연성 등급	V-2		

크기

내부 나사산	without
--------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		