

## **SAKQS 6/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 너비: 6 mm		
주문 번호	<u>2111240000</u>		
유형	SAKQS 6/2		
GTIN (EAN)	4050118440621		
수량	10 items		
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.		

카탈로그 상태 / 도면 1



## **SAKQS 6/2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-03

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

승인					
ROHS	준수				
일반 주문 데이터					
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.				
치수 및 중량					
깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch		
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch		
순중량	4.75 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
분류					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		

ECLASS 14.0

27-25-03-03

27-25-03-03

카탈로그 상태 / 도면 2