

SAKQS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



전류 및 전압 변압기 배선

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 은색, 41 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 8.00, 절연: 아니요
주문 번호	2111240000
유형	SAKQS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
수량	10 items
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

SAKOS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

일반 주문 데이터

현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.
-------	--------------------

치수 및 중량

순중량	4.75 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	41 A
-------	-------	-------	------

일반

극 수	2
-----	---

자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	은색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스크류		

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		