


## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대 형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는 상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태 디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을 연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다. 하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	익스텐션 프레임, OMNIMATE 하우징 - TERMINALBOX 그레이 베이지, 익스텐션 프레임, 너비: 8.5 mm
주문 번호	<a href="#">2224240000</a>
유형	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
수량	25 items

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	55.9 mm	깊이 (인치)	2.2008 inch
높이	91 mm	높이 (인치)	3.5827 inch
너비	8.5 mm	폭 (인치)	0.3346 inch
순중량	8.61 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	보관 온도에서 습도	80 % 상대 습도(비응축)
작동 온도	-50 °C...120 °C	설치 온도	-25 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

## 일반 데이터

컬러 코드	그레이 베이지	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)		캡슐화 옵션	예

## 디자인 - IN 요구 사항

PCB 형태에 대한 공차	±0.1	PCB 두께	1 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.1 mm		

## 개별화 옵션

고객 맞춤 절단 가능	아니요	고객 맞춤 라벨 표시 가능	아니요
대체 색상	요청 시 추가		

## 조립품 속성

결선 레벨 수	2	PCB 개수, 최대	1
점프바의 연속 전류	10 A	점프바/PCB의 연속 전류	32 A
점프바	예	결선 유형	틴션 클램프 결선

## 하우징 속성

플립오버 장착식	예	마커 결합 가능	예
점프바의 연속 전류	10 A	점프바	예
결선 레벨 수	2		

**RA MCZ1.5 DKBG 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****분류**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

**RA MCZ1.5 DKBG 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mounting with  
8857560000 MCZ 5

