



그림과 유사

일반 주문 데이터

주문 번호	2420560060
유형	PAC-D9M-F-HF-6M
GTIN (EAN)	4032248375646
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	910.9 g
-----	---------

온도

보관 온도	-10...60 °C	작동 온도	-10...50
-------	-------------	-------	----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

케이블 길이	6 m	적합	아날로그 신호
인터페이스 커넥터	SUB-D MALE 9P	폴 수, 최소	9-극
커넥터 PLC 측	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	와이어 단면적	0.25 mm²

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		