

**PAC-D9M-D9M-HF-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2420570035
유형	<a href="#">PAC-D9M-D9M-HF-3M5</a>
GTIN (EAN)	4099986597273
수량	1 items

**PAC-D9M-D9M-HF-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 637.62 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

케이블 길이 3.5 m 적합 아날로그 신호  
 인터페이스 커넥터 SUB-D MALE 9P 폴 수, 최소 9-극  
 커넥터 PLC 측 SUB-D MALE 9P 와이어 단면적 0.25 mm<sup>2</sup>

전기 데이터

총 전류, 최대 3 A 경로별 허용 전류 세기, 최대 1 A  
 정격 전압 ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac 저항 ≤ 80 mΩ/m  
 작동 전압 ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC 용량 와이어/와이어 300 pF/m  
 용량 와이어/차폐 300 pF/m

분류

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237  
 ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20  
 ECLASS 15.0 27-24-22-20