

**PAC-D9M-D9F-HF-0M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2420580005
유형	<a href="#">PAC-D9M-D9F-HF-0M5</a>
GTIN (EAN)	4032248414376
수량	1 items

## PAC-D9M-D9F-HF-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 247.62 g

### 온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

### 일반 데이터

케이블 길이	0.5 m	적합	아날로그 신호
인터페이스 커넥터	SUB-D MALE 9P	폴 수, 최소	9-극
커넥터 PLC 측	SUB-D FEMALE 9P	와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>

### 전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

### 분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		