

PAC-D9M-D9F-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

주문 번호	2420580025
유형	PAC-D9M-D9F-HF-2M5
GTIN (EAN)	4099986593008
수량	1 items

PAC-D9M-D9F-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 507.62 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

케이블 길이 2.5 m 적합 아날로그 신호
 인터페이스 커넥터 SUB-D MALE 9P 폴 수, 최소 9-극
 커넥터 PLC 측 SUB-D FEMALE 9P 와이어 단면적 0.25 mm²

전기 데이터

총 전류, 최대 3 A 경로별 허용 전류 세기, 최대 1 A
 정격 전압 ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac 저항 ≤ 80 mΩ/m
 작동 전압 ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC 용량 와이어/와이어 300 pF/m
 용량 와이어/차폐 300 pF/m

분류

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
 ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
 ECLASS 15.0 27-24-22-20