



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 750 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 5 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	2420710000
유형	KCMA-44-750-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118428919
수량	1 items
제조업체	MBS AG

KCMA-44-750-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	98 mm	깊이 (인치)	3.8583 inch
높이	120.6 mm	높이 (인치)	4.748 inch
너비	72.2 mm	폭 (인치)	2.8425 inch
순중량	1 g		

온도

보관 온도 -25 °C...70 °C 작동 온도 -5 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

케이블 길이	0.5 m	보호 등급	IP20
절연 등급	E	열정격 연속 전류 I열	1.2 x I공칭
공칭 주파수	50 Hz		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형 절연 도체 한정 라운드형 컨덕터 44.00 mm
 설치 위치 실내용

전기적 속성

공차 등급 1 2차 전류 0...5 A
 부하 5 VA 1차 전류 750 A

절연 조정

표준 IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 공차 등급 1

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

도면

