

제품 이미지, 그림과 유사



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 1차 전류: 150 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 2 VA, 공차 등급: 3, 스플릿 코어 전류 변압기 |
| 주문 번호 | 2420770000 |
| 유형 | KCMA-18-150-1A-2VA-3 |
| GTIN (EAN) | 4050118429107 |
| 수량 | 1 items |
| 제조업체 | MBS AG |

KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 68 mm | 깊이 (인치) | 2.6772 inch |
| 높이 | 64.5 mm | 높이 (인치) | 2.5394 inch |
| 너비 | 41.6 mm | 폭 (인치) | 1.6378 inch |
| 순중량 | 1 g | | |

온도

보관 온도 -25 °C...70 °C 작동 온도 -5 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

| | | | |
|--------|-------|--------------|-----------|
| 케이블 길이 | 2.5 m | 보호 등급 | IP20 |
| 절연 등급 | E | 열정격 연속 전류 I열 | 1.2 x I공칭 |
| 공칭 주파수 | 50 Hz | | |

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형 절연 도체 한정 라운드형 컨덕터 18.50 mm
 설치 위치 실내용

전기적 속성

공차 등급 3 2차 전류 0...1 A
 부하 2 VA 1차 전류 150 A

절연 조정

표준 IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 공차 등급 3

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

도면

