데이터 시트

SAIEW-M8S-3S-H8TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





바이드뮬러는 전 세계 선두 커넥터 제조사 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드뷸러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드뮬러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 이에 대한 가장 좋은 예로 S 및 T 코딩된 M12를 탑재한 신형 배전기가 있습니다. 이 모듈의 특징은 특히 높은 전류와 전압입니다. 이러한 특징으로 인해 3상 모터 등에도 사용이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M8, 장착 나사산: M8, 극 수: 3, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	<u>2424300000</u>
유형	SAIEW-M8S-3S-H8TL
GTIN (EAN)	4050118430721
수량	10 items

SAIEW-M8S-3S-H8TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	\sim
	.0
\circ	

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 10.56 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	3	
극 수 코딩	M8 = 없음	
장착 유형	후방패널 장착	
하우징	M8 핀	
설치 높이	8 mm	
실드 결선	예	
장착 나사산	핀: M8 / 소켓: M12	
공칭 전압	60 V	
정격 전압	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)	
정격 전류	4 A	
정격 전류	4 A	
온도 범위	-3080 °C	
보호 등급	IP67	
접점 표면	Au(금)	
하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금	
결선 나사산	M8	
조임 토크	M8: 0.5 Nm	
장착 나사산	M8	
마운팅 토크 범위	0.8 Nm	
마운팅 토크	최대 (0.8 Nm
절연 저항	100 ΜΩ	
오염 심각도	3 (2개는 실링된 구역 내)	
플러그 주기	≥ 100	
접점 재질	구리 합금	
실링 자재	NBR	
잠금 너트 재질	니켈 도금 CuZn	
플랜지 장착 하우징 재질	니켈 도금 CuZn	
그라우팅 재질	PUR	

일반 정보

극 수	3	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
	M8	 접점 재질	구리 합금
접점 표면	Au(금)	 장착 유형	후방패널 장착
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100

시스템 매개변수

극 수	3	핀 시리즈 수량	1
절연 저항	100 ΜΩ	보호 등급	IP67

작성 날짜 27.11.2025 11:54:34 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



SAIEW-M8S-3S-H8TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그 주기	≥ 100		
재질 데이터			,
			<u> </u>
접점 재질	구리 합금	접점 표면	Au(금)
중요 참고 사항	·		
참고 사항			
분류			
ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

카탈로그 상태 / 도면

SAIEW-M8S-3S-H8TL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면




L(board-to-board distance) = 8mm



폴 계획

PCB 디자인



M8 = none