

PAC-D15M-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

주문 번호	2425980010
유형	PAC-D15M-F-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248273836
수량	1 items

PAC-D15M-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 285.11 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

케이블 길이	1 m	적합	아날로그 신호
케이블	케이블 LIHCH	인터페이스 커넥터	SUB-D MALE 15P
폴 수, 최소	15-폴	커넥터 PLC 측	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
와이어 단면적	0.25 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		