



그림과 유사

일반 주문 데이터

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 주문 번호      | 2426050020                       |
| 유형         | <a href="#">PAC-D37F-F-HF-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248423989                    |
| 수량         | 1 items                          |

**PAC-D37F-F-HF-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 823.82 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|           |  |         |                      |
|-----------|--|---------|----------------------|
| 케이블 길이    | 2 m                                      | 적합      | 아날로그 신호              |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D FEMALE 37P                         | 폴 수, 최소 | 37-폴                 |
| 커넥터 PLC 측 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | 와이어 단면적 | 0.25 mm <sup>2</sup> |

전기 데이터

|           |                     |                  |           |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |           |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |