



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







일반 주문 데이터

버전	Automation Products - u-remote IP67, 센서-액추에이터 액티브 분배기	
주문 번호	<u>2426260000</u>	
유형	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M	
GTIN (EAN)	4050118434293	
수량	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

순중량 500 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

공급 전압

역극성 보호	예	전자 모듈의 전력 소비량	160 mA 일반

디지털 입력

과부하 보호	예	
진단 표시	LED 이용	
진단 디스플레이	채널당, LED 이용, 빨간색	
상태 표시기	채널당, LED 이용, 노란색	
디지털 입력	단락 보호	Й
	과부하 보호	Й
	역극성 보호	Й
입력 유형	P-switching	
단락 보호	예	
숫자	4	

디지털 출력

예	
LED 이용	
채널당, LED 이용, 빨간색	
단락 보호	예
과부하 보호	예
역극성 보호	예
<mark></mark> भ	
- 1 V	
채널당, LED 이용, 노란색	
최대 2 V	
	LED 이용 채널당, LED 이용, 빨간색 단락 보호 과부하 보호 역극성 보호 예 - 1 V 채널당, LED 이용, 노란색

일반 데이터

하우징 기본 재질	아연 주조	보호 등급	IP67





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04	 -	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12BW-L-1.5PGR 버전 주문 번호

<u>2455200150</u> 4050118470048

GTIN (EAN)

센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 소켓, 꺾임, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요

직선

수량



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12BG-L-1.5PGR

주문 번호 2455330150 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수: 5, 1.5 m, GTIN (EAN) 4050118469950 암형 소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:

아니유 수량 1 ST

꺾임 to 꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR

주문 번호 2455300150

4050118470444

센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수: 5, 1.5 m, 핀, 90°-소켓 90°, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요

수량

GTIN (EAN)

작성 날짜 28.11.2025 06:48:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직선 to - 꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR 버전

주문 번호 <u>2455280150</u> GTIN (EAN)

센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀,

4050118470369 직선형 - 소켓, 90°, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:

아니요 수량

직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12G-L-1.5PGR

주문 번호 2455220150

1 ST

4050118470123

센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀,

직선형, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요

직선 to 직선

GTIN (EAN)

수량



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

GTIN (EAN)

유형 SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR 버전

주문 번호 2455260150

센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀, 4050118470284 직선형 - 소켓, 직선형, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,

할로겐: 아니요 수량 1 ST

작성 날짜 28.11.2025 06:48:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

꺾임 to 직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR 버전

주문 번호 <u>2455320150</u> 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀, GTIN (EAN) 4050118470529 직각형 - 부쉬 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:

수량 1 ST 아니요

꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIL-M12W-L-1.5PGR 버전

주문 번호 <u>2455240150</u> 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀, GTIN (EAN) 4050118470208 90°, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요

수량 1 ST

드래그라인 케이블 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12-RJ45



일반 주문 데이터

유형 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E 버전

주문 번호 <u>1044470015</u> 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, RJ45 IP GTIN (EAN) 4032248779062 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m

수량 1 ST

작성 날짜 28.11.2025 06:48:18 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M12 직선 수형 - M12 직선 수형



조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12


일반 주문 데이터

유형 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E 버전

주문 번호 <u>1025950015</u> 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, M12 GTIN (EAN) 4032248776054 D-코드 - IP 67 직선 핀, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),

수량 1 ST PUR, 1.5 m

스크류 결선



스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12 플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

일반 주문 데이터

유형 SAISGS-M-4D-6/8-M12

주문 번호 <u>1892120000</u>

GTIN (EAN) 4032248569380

수량 1 ST

버전

현장 부착형 커넥터, M12

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

작성 날짜 28.11.2025 06:48:18 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

P형 ESG-M 8/20 MC NE WS 버전

ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형

주문 번호 <u>1027290000</u>

GTIN (EAN) 4032248753284

수량 200 ST