

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



More performance. Simplified.

U-remote.

바이드물러의 혁신적인 원격 I/O 개념인 U-remote(IP 67)는 맞춤 계획, 설치 가속화, 안전한 시작, 다운타임 최소화 등 사용자의 혜택에 초점을 맞춘 솔루션입니다. 성능이 대폭 향상되어 생산성을 끌어올릴 수 있습니다. U-remote는 "More Performance(더 높은 성능)"을 의미합니다.

Simplified

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | Automation Products - u-remote IP67, 센서-액추에이터 액티브 분배기, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, 멀티프로토콜 |
| 주문 번호 | 2426280000 |
| 유형 | UR67-MP-HP-16DO-12-60M |
| GTIN (EAN) | 4050118434361 |
| 수량 | 1 items |

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E141197 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 17.6 mm | 높이 (인치) | 0.6929 inch |
| 너비 | 59.6 mm | 폭 (인치) | 2.3465 inch |
| 길이 | 200 mm | 길이 (인치) | 7.874 inch |
| 순중량 | 500 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

결선

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 공급 전압(AUX-IN) | 1x M12 플러그 5-폴, L-코딩 | 공급 전압(AUX-OUT) | 1 x M12 소켓, 5-폴, L-코딩 |
| Fieldbus(BUS-OUT) | 1x M12 암형 4-폴, D-코딩 | Fieldbus(BUS-IN) | 1x M12 암형 4-폴, D-코딩 |
| I/O 결선 | 8 x M12 소켓 5-폴, A-코딩 | | |

공급 전압

| | | | |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
| 역극성 보호 | 예 | 작동 전압 | 24 |
| 제한 | 18 V DC ... 30 V DC | 전자 모듈의 전력 소비량 | 100 mA 일반 |

디지털 출력

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 출력 신호당 최대 전류 전달 용량 | 2 A | |
| 진단 디스플레이 | 채널당, LED 이용, 빨간색 | |
| 디지털 출력 | 단락 보호 | 예 |
| | 과부하 보호 | 예 |
| | 역극성 보호 | 예 |
| 단락 방지 | 예 | |
| 최대 총 전류 출력 | 9 A (12 A, 매뉴얼 참조) | |
| 출력 전압, 낮음 | 최소 (UL -1) | |
| 상태 표시기 | 채널당, LED 이용, 노란색 | |
| 출력 전압, 높음 | 최대 2 V | |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|-------|------------|-------------------|
| UL 94 가연성 등급 | UL 94 | 하우징 기본 재질 | 아연 주조, UL 94: V-0 |
| 보호 등급 | IP67 | 모듈 Variant | 16개 디지털 출력 |

기술 데이터

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001599 | ETIM 9.0 | EC001599 |
| ETIM 10.0 | EC001599 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 | | |

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SAIL-M12BW-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455200150 | 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수: 5, 1.5 m, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470048 | 소켓, 꺾임, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 | |
| 수량 | 1 ST | | |

직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SAIL-M12BG-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455330150 | 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수: 5, 1.5 m, | |
| GTIN (EAN) | 4050118469950 | 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: | |
| 수량 | 1 ST | 아니요 | |

꺾임 to 꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455300150 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수: 5, 1.5 m, 핀, 90° - | |
| GTIN (EAN) | 4050118470444 | 소켓 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 | |
| 수량 | 1 ST | | |

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직선 to - 꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455280150 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470369 | 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: | |
| 수량 | 1 ST | 아니요 | |

직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SAIL-M12G-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455220150 | 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 5, 1.5 m, 핀, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470123 | 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 | |
| 수량 | 1 ST | | |

직선 to 직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455260150 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 5 (4 + PE), 1.5 m, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470284 | 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, | |
| 수량 | 1 ST | 할로겐: 아니요 | |

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

꺾임 to 직선



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455320150 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 5, 1.5 m, 핀, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470529 | 직각형 - 부쉬 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: | |
| 수량 | 1 ST | 아니요 | |

꺾임



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SAIL-M12W-L-1.5PGR | 버전 | |
| 주문 번호 | 2455240150 | 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 풀 수 : 5, 1.5 m, 핀, | |
| GTIN (EAN) | 4050118470208 | 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 | |
| 수량 | 1 ST | | |

드래그라인 케이블 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12-RJ45



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | IE-C5DD4UG0015MCSA70-E | 버전 | |
| 주문 번호 | 1044470015 | 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, RJ45 IP | |
| GTIN (EAN) | 4032248779062 | 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m | |
| 수량 | 1 ST | | |

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M12 직선 수형 - M12 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E | 버전 | |
| 주문 번호 | 1025950015 | 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, M12 | |
| GTIN (EAN) | 4032248776054 | D-코드 - IP 67 직선 핀, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), | |
| 수량 | 1 ST | PUR, 1.5 m | |

스크류 결선



스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12 플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형 | SAISGS-M-4D-6/8-M12 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1892120000 | 현장 부착형 커넥터, M12 | |
| GTIN (EAN) | 4032248569380 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ESG-M 8/20 MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1027290000 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 | |
| GTIN (EAN) | 4032248753284 | | |
| 수량 | 200 ST | | |