



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

More performance. Simplified.

U-remote.

바이드뮬러의 혁신적인 원격 I/O 개념인 U-remote(IP 67)는 맞춤 계획, 설치 가속화, 안전한 시작, 다운타임 최소화 등 사용자의 혜택에 초점을 맞춘 솔루션입니다. 성능이 대폭 향상되어 생산성을 끌어올릴 수 있습니다. U-remote는 "More Performance(더 높은 성능)"을 의미합니다. Simplified

일반 주문 데이터

버전	Automation Products - u-remote IP67, 센서-액추에이터 액티브 분배기
주문 번호	<u>2426320000</u>
유형	UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434392
수량	1 items

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

IP67

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄉ	^	ı
$\overline{}$	Ÿ	ı

승인		
ROHS	준수	
UL File Number Search	UL 웹사이트	
인증 번호(cULus)	E141197	

치수 및 중량

높이	17.3 mm	높이 (인치)	0.6811 inch
너비	59.6 mm	폭 (인치)	2.3465 inch
순중량	520 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

공급 전압

전자 모듈의 전력 소비량	100 mA 일반
---------------	-----------

디지털 입력

진단 디스플레이	채널당, LED 이용, 빨간색	
상태 표시기	채널당, LED 이용, 노란색	
디지털 입력	단락 보호	예
	과부하 보호	Й
	역극성 보호	Й

디지털 출력

진단 디스플레이	채널당, LED 이용, 빨간색	
디지털 출력	단락 보호	예
	과부하 보호	બ ା
	역극성 보호	બ ା
출력 전압, 낮음	최소 (UL -1)	
상태 표시기	채널당, LED 이용, 노란색	
출력 전압, 높음	최대 2 V	
술덕 선압, 높음	죄내 2 V	

일반 데이터

UL 94 가연성 등급

분류			
			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UL 94

보호 등급



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

M12

보호 캡은 할당되지 않은 플러그 스테이션을 외부 영향으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-SK-M12	버전
주문 번호	9456050000	보호되는 콤포넌트 어셈블리, 보호 캡
GTIN (EAN)	4008190304058	
수량	30 ST	
유형	SAI-SK-M12-UNI 2029	버전
주문 번호	2330260000	보호되는 콤포넌트 어셈블리, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248592067	
수량	20 ST	
유형	SAI-SK STECKER M12	버전
주문 번호	<u>1781520000</u>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
수량	50 ST	

PUR, 무할로겐, 검은색(U)

센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 7/8" 케이블은 주로 전원 공급용으로 사용됩니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

유형	SAIL-7/8W-5-1.5U	버전
주문 번호	1292180150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, 7/8", 폴 수 : 5 (4 + PE),
GTIN (EAN)	4050118088052	1.5 m, 핀, 90°, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요
유형	SAIL-7/8G-5-1.5U	버전
주문 번호	<u>1292170150</u>	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, 7/8", 폴 수 : 5 (4 + PE),
GTIN (EAN)	4050118088168	1.5 m, 핀, 직선형, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요
유형	SAIL-7/8BW-5-1.5U	버전
주문 번호	1292200150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, 7/8", 폴 수 : 5 (4 + PE),
GTIN (EAN)	4050118088304	1.5 m, 소켓, 꺾임, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

앤세서리

유형 SAIL-7/8BG-5-1.5U

주문 번호 1292190150 센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, 7/8", 폴 수 : 5 (4 + PE). GTIN (EAN) 4050118088250 1.5 m, 암형 소켓, 직선, 차펴: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,

수량 할로겐: 아니요 1 ST

직선

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. 7/8" 원형 플러그 커넥터는 많은 양의 전력을 송전할 수 있습니다.

스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한

결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIB-5/9-7/8 주문 번호

1292000000

4050118086874 GTIN (EAN)

수량

버전

현장 부착형 커넥터, 7/8"

꺾임

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. 7/8" 원형 플러그 커넥터는 많은 양의 전력을 송전할 수 있습니다.

스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한

결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIBW-5/9-7/8 버전

주문 번호 1292020000

GTIN (EAN) 4050118086959

수량

현장 부착형 커넥터, 7/8"

작성 날짜 26.11.2025 05:13:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직선

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. 7/8" 원형 플러그 커넥터는 많은 양의 전력을 송전할 수 있습니다.

스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한 결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAIS-5/9-7/8 1301220000 주문 번호

4050118098150

수량 1 ST

GTIN (EAN)

버전

현장 부착형 커넥터, 7/8"

꺾임

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. 7/8" 원형 플러그 커넥터는 많은 양의 전력을 송전할 수 있습니다.

스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한 결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

GTIN (EAN)

유형 SAISW-5/9-7/8 주문 번호 1291980000

4050118087017

현장 부착형 커넥터, 7/8'

M12 직선 수형 - M12 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E 버전

주문 번호 1025950015 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, M12 GTIN (EAN) 4032248776054 D-코드 - IP 67 직선 핀, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),

수량 1 ST PUR, 1.5 m

드래그라인 케이블 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그 체인 호환, M12-RJ45

일반 주문 데이터

유형 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E 버전

주문 번호 1044470015 드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, RJ45 IP GTIN (EAN) 4032248779062 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m

수량 1 ST

스크류 결선

스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12 플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

일반 주문 데이터

유형 SAISGS-M-4D-6/8-M12 버전

주문 번호 <u>1892120000</u> 현장 부착형 커넥터, M12

GTIN (EAN) 4032248569380

수량 1 ST

작성 날짜 26.11.2025 05:13:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 • 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG-M 8/20 MC NE WS	버전
주문 번호	1027290000	ESG,

GTIN (EAN) 4032248753284 200 ST

ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형