

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm 간격에서 반응
- 솔레노이드 밸브, 릴레이, 코일 및 컨택터의 테스트 작동
- 모든 자기장 테스트 가능
- 시각 및 청각 표시
- 손전등 기능 포함

일반 주문 데이터

버전	테스트 도구, 비접촉 자기장 테스터
주문 번호	2436680000
유형	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	155 mm	길이 (인치)	6.1024 inch
순중량	55.7 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

기술 데이터

품목 설명 비접촉 자기장 테스터

측정 및 테스트 장치

디스플레이	시각 & 청각	보호 등급	IP65
배터리 유형	1.5 V 유형 AAA 배터리	테스트 및 인증 기준	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

분류

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		