



당사의 연속성 테스터는 완전하게 절연된 플라스틱 하우징을 사용하여 내충격성과 내구성이 뛰어나기 때문에 극한 환경에서 매일 사용하기에 이상적입니다. 일체형 토치는 결함이 있는 케이블을 빠르고 안전하게 찾아줍니다. 연속성 테스트의 결과를 시청각적으로 확인할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	테스트 공구, 테스트 장치
주문 번호	<a href="#">2436690000</a>
유형	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
수량	1 items

**기술 데이터**

**승인**

승인



ROHS 준수

**치수 및 중량**

순중량 143.5 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

**기술 데이터**

품목 설명 통전 테스터

**측정 및 테스트 장치**

AC 전압 측정 범위	0.1 - 400 V	디스플레이	시각 및 청각
보호 등급	IP44	배터리 유형	1.5 V 유형 AAA 배터리
통전 테스터	예 - 옵티컬 + 버저	테스트 및 인증 기준	DIN EN 61010-1

**분류**

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

