데이터 시트

VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





당사의 연속성 테스터는 완전하게 절연된 플라스틱 하우징을 사용하여 내충격성과 내구성이 뛰어나기 때문에 극한 환경에서 매일 사용하기에 이상적입니다. 일체형 토치는 결함이 있는 케이블을 빠르고 안전하게 찾아줍니다. 연속성 테스트의 결과를 시청각적으로 확인할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 테스트 공구, 테스트 장치 | | |
|------------|-------------------|--|--|
| 주문 번호 | <u>2436690000</u> | | |
| 유형 | VT CTL | | |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | | |
| 수량 | 1 items | | |

VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 143.5 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)7clREACH SVHC0.1 wt% 이상의 SVHC 없음SCIPb05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

기술 데이터

품목 설명 통전 테스터

측정 및 테스트 장치

 AC 전압 측정 범위
 0.1 - 400 V
 디스플레이
 시각 및 청각

 보호 등급
 IP44
 배터리 유형
 1.5 V 유형 AAA 배터리

 통전 테스터
 예 - 옵티컬 + 버저
 테스트 및 인증 기준
 DIN EN 61010-1

분류

| ETIM 6.0 | EC000494 | ETIM 7.0 | EC000494 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000494 | ETIM 9.0 | EC000494 |
| ETIM 10.0 | EC000494 | ECLASS 9.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 9.1 | 27-20-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 | | |



VT CTL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

