

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

케이블 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 19.5 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, 노란색
<u>2437980000</u>
HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y
4050118460636
100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	 준수		
치수 및 중량			
깊이	0.77 mm	깊이 (인치)	0.0303 inch
높이	50.8 mm	높이 (인치)	2 inch
너비	60.5 mm	폭 (인치)	2.3819 inch
순중량	6.5 g		
온도			
작동 온도 범위	-55105 °C		
환경 제품 규정 준수			1
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
인쇄 유형	검은색	너비	60.5 mm
 작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	노란색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리올레핀	인쇄 문자	없는
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	작동 온도 범위	-55105 °C
롤당 수	100		
컨덕터 및 케이블 마커			
할로겐 할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	240 mm²
르 <u>으면</u> 전선 굵기, 최소	70 mm²	<u> </u>	38.1 mm
건단 닭기, 되고 컨덕터 O.D., 최소	19.5 mm	. <u>근 디 ().b., 되네</u> 수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	_ <u>- 그 =</u> 컨덕터 O.D.	19.5 - 38.1 mm
결선된 와이어의 단면적	70 - 240 mm²	_ 1 1 5	
분류			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530 EC001530	ETIM 9.0	EC001530 EC001530
ETIM 10.0	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-28-11-02
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		2, 23 11 02

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM-HS 60/300 SW 주문 번호 <u>2448880000</u>

2446660000

GTIN (EAN) 4050118462944

수량 1 S7

버전 Ink ribbon

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK ROLLER 115

주문 번호 <u>1357420000</u>

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST

버전

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

수량 1 ST

~ 작성 날짜 16.11.2025 01:28:57 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4