



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 버전         | 케이블 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.4 - 4.8 mm, 50.8 x 7.6 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2438020000</a>                             |
| 유형         | HS-HF 2.4-4.8/50 MM Y                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118461107                                          |
| 수량         | 1000 items                                             |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.77 mm | 깊이 (인치) | 0.0303 inch |
| 높이  | 50.8 mm | 높이 (인치) | 2 inch      |
| 너비  | 7.6 mm  | 폭 (인치)  | 0.2992 inch |
| 순중량 | 0.6 g   |         |             |

#### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -55...105 °C |
|----------|--------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 일반 데이터


|              |                                                                    |              |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 인쇄 유형        | 검은색                                                                | 너비           | 7.6 mm       |
| 작동 온도 범위, 최대 | 105 °C                                                             | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C       |
| 컬러 코드        | 노란색                                                                | 할로겐          | 아니요          |
| 기본 재질        | 폴리올레핀                                                              | 인쇄 문자        | 없음           |
| 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 작동 온도 범위     | -55...105 °C |
| 롤당 수         | 1000                                                               |              |              |

#### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                          |              |                   |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐          | 아니요                      | 전선 굵기, 최대    | 4 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 0.75 mm <sup>2</sup>     | 컨덕터 O.D., 최대 | 4.8 mm            |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.4 mm                   | 수축율          | 2:1               |
| 권장 수축 온도     | 90 °C                    | 컨덕터 O.D.     | 2.4 - 4.8 mm      |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |              |                   |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS-HF 2.4-4.8/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형         | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | 버전         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |  |
| 수량         | 1 ST                       |            |  |

### THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |