



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper, 0.5mm², 2.5mm²
주문 번호	2439140000
유형	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-01-06T00:00:00+01:00
대체용 제품	CRIMPFIX ECO

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	349 mm	길이 (인치)	13.7401 inch
높이	230 mm	높이 (인치)	9.0551 inch
너비	288 mm	폭 (인치)	11.3386 inch
순중량	14000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.5 - 2.5 mm ² (~AWG 20-14)	드라이브	전기 기계식
펄스 시간	approx. 1.8 sec	압착	사다리꼴
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm ²
압착 범위, 최대	2.5 mm ²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
압착 길이	8 mm	소모품	연결된 와이어-종단 페룰, 플라스틱 칼러 채움
와이어 종단 페룰의 길이	14 mm	전기 결선	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	AIMESA CF U/LS TIN	버전
주문 번호	1132150000	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248920082	
수량	1 ST	
유형	HAKL/TPKL CF ECO	버전
주문 번호	9205810000	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248814008	
수량	1 ST	