


#### WAD 12 MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





WAD 커넥터 마커는 W 시리즈 단자대와 WEW 35/2 및 ZEW 35/2 엔드 브래킷에 적합합니다. 마커는 빈 마커, 사용자 지정 인쇄 또는 번개 기호가 있는 표준 인쇄로 사용가능합니다. WAD MultiCard 마커는 PrintJet CONNECT 프린터를 사용한 라벨링에 적합합니다.맞춤 인쇄용: 귀하의라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

버전	그룹 마커, 커버, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 노란색
주문 번호	<u>2445090000</u>
유형	WAD 12 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4050118457896
수량	32 items

### WAD 12 MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

٨٥١				
승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
<b>5</b> 01	20.2	노이 (이 취)		1.4050 :
높이 너비	36.2 mm	<u>높이 (인치)</u> 폭 (인치)		1.4252 inch
<sub>듸미</sub> 순중량	11.9 mm 1.35 g	<u>속 (인지)</u>		0.4685 inch
	1.35 g			
온도				
작동 온도 범위	-40100 °C			
환경 제품 규정 준수				
- 110 T A 11=11	T.A. 611.011.T11			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		0.0001 000	
데품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지		0.086 kg CO2 eq.	
일반 데이터				
인쇄 방향	수평			
<u>면제 88</u> 인쇄 유형	 기호			
네 	11.9 mm			
JL 94 가연성 등급	V-2			
작동 온도 범위, 최대	100 °C			
	-40 °C			
건 로드 급 T // 리프 프로드 컬러 코드	노란색			
= 기 <del> </del>	 아니요			
르 <u>ᅩ</u>	폴리아미드 66			
그는 대를 인쇄 색상	검정			
<u> </u>	Flash			
프케 근시 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태		MultiCard	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Cover			
작동 온도 범위	-40100 °C			
응용 분야/제조사	WDU 16, WDU 35			
분류				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0		EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0		EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0		27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0		27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0		27-28-11-01
ECLACE 12 O	27 20 11 01	ECLACE 14 O		27 20 11 01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01



## WAD 12 MC B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



도면