


WAD 12 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



WAD 커넥터 마커는 W 시리즈 단자대와 WEW 35/2 및 ZEW 35/2 엔드 브래킷에 적합합니다. 마커는 빈 마커, 사용자 지정 인쇄 또는 번개 기호가 있는 표준 인쇄로 사용 가능합니다. WAD MultiCard 마커는 PrintJet CONNECT 프린터를 사용한 라벨링에 적합합니다. 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 그룹 마커, 커버, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 노란색 |
| 주문 번호 | 2445090000 |
| 유형 | WAD 12 MC B GE/SW |
| GTIN (EAN) | 4050118457896 |
| 수량 | 32 items |

WAD 12 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 36.2 mm | 높이 (인치) | 1.4252 inch |
| 너비 | 11.9 mm | 폭 (인치) | 0.4685 inch |
| 순중량 | 1.35 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 제품 탄소 발자국 | 요람에서 게이트까지 | 0.086 kg CO2 eq. | |

일반 데이터

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------|--|
| 인쇄 방향 | 수평 | | |
| 인쇄 유형 | 기호 | | |
| 너비 | 11.9 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 노란색 | | |
| 할로겐 | 아니오 | | |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | | |
| 인쇄 색상 | 검정 | | |
| 인쇄 문자 | Flash | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard | |
| 조합네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = Cover | | |
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C | | |
| 응용 분야/제조사 | WDU 16, WDU 35 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

도면



도면