

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117에 따른 광섬유 플러그인 커넥터
PushPull Var.14용 커플링 FreeCon 설계, 금속

일반 주문 데이터

버전	정선 박스, FreeCon, 커플링, SCRJ, 전원, IP65
주문 번호	2448840000
유형	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
수량	1 items

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	130.4 mm	깊이 (인치)	5.1338 inch
높이	53 mm	높이 (인치)	2.0866 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	804.65 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -20 °C...55 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	은색
하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색	장착 유형	스크류 장착
보호 등급	IP65	플러그 주기	≥ 100
전원 인터페이스	PROFINET PushPull Power	데이터 인터페이스	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

광섬유 커플링의 광학 속성

삽입 감쇠(광섬유 커플링) ≤ 3.5 dB

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-117 Var. 14,
IEC 61754-24

전원 커넥터 기술 사양

와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최대 (전원 커넥터)	2.5 mm ²	결선 단면적, AWG, 최소(전원 커넥터)	18.00
접점 재질(전원 커넥터)	구리 합금	와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소 (전원 커넥터)	0.75 mm ²
오염 등급(전원 커넥터)	2	인터록 유형(전원 커넥터)	Push Pull
결선 단면적, AWG, 최대(전원 커넥터)	13.00	하우징 기본 재질(전원 커넥터)	아연 주조, 니켈 도금
결선 2(전원 커넥터)	텐션 클램프	플러깅 사이클(전원 커넥터)	≤ 100
실링 재질(전원 커넥터)	NBR	접점 캐리어 재질(전원 커넥터)	PA
정격 전압(전원 커넥터)	24 V		

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면




IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SC-RJ



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-2SC-POF	버전	
주문 번호	1191550000		FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436		
수량	10 ST		

Sets

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전	
주문 번호	2465440000		전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
GTIN (EAN)	4050118522136		
수량	1 ST		