

HDC XX5E01 MFSM12D-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



컴팩트

2극 버스 모듈은 메가비트 및 기가비트 데이터 삽입을 수용하며 단일 모듈 내에서 두 개의 라인을 전송을 활성화 수 있습니다. 철도 케이블, 산업용 케이블, 드래그 체인 애플리케이션, 프로피버스, 현장 조립 데이터 커넥터에 적합한 높은 다용도성을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	Data use
주문 번호	2450450700
유형	HDC XX5E01 MFSM12D-0700
GTIN (EAN)	4050118465303
수량	1 items
배송 상태	단종
마지막 주문 날짜	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E01 MFSM12D-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0 g

온도

한계 온도 -30 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

일반 데이터

극 수	4	케이블 길이	7 m
코딩	D-코딩	접점 표면	Au(금)
전송 속도	100 MBit/s	절연 저항	≥ 108 Ω
범주	Cat. 5e	공칭 전압	250 V
정격 전류	4 A	플러그 주기	≥ 100
유형	수형(Male)	오염 심각도	2
반대측 버전	암형, 직선, M12D	모듈측 버전	수형

케이블 기술 사양

케이블 길이	7 m		
외피 색상	녹색		
차폐	예		
할로겐	아니요, 무할로겐		
절연	PE		
외피 재질	PUR		
컬러 코딩	흰색, 노란색, 파란색, 주황색		
외경	직경	6.5 mm	
	신평	±	
	공차	0.2 mm	
외경	6.5 mm ± 0.2 mm		

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E01 MFSM12D-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

