

## HDC XX5E01 FMSRJ45-0100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 컴팩트

2극 버스 모듈은 메가비트 및 기가비트 데이터 삽입을 수용하며 단일 모듈 내에서 두 개의 라인을 전송을 활성화할 수 있습니다. 철도 케이블, 산업용 케이블, 드래그 체인 애플리케이션, 프로피버스, 현장 조립 데이터 커넥터에 적합한 높은 다용도성을 자랑합니다.

### 일반 주문 데이터

주문 번호	2451080100
유형	<a href="#">HDC XX5E01 FMSRJ45-0100</a>
GTIN (EAN)	4050118467994
수량	1 items

**HDC XX5E01 FMSRJ45-0100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 77.44 g

온도

한계 온도 -30 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

일반 데이터

극 수	4	케이블 길이	1 m
코딩	D-코딩	접점 표면	Au(금)
전송 속도	100 MBit/s	절연 저항	≥ 108 Ω
범주	Cat. 5e	공칭 전압	250 V
정격 전류	4 A	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	2	반대측 버전	수형, 직선, RJ45
모듈측 버전	암형		

케이블 기술 사양

케이블 길이	1 m	
외피 색상	녹색	
차폐	예	
할로겐	아니요, 무할로겐	
절연	PE	
외피 재질	PUR	
컬러 코딩	흰색, 노란색, 파란색, 주황색	
외경	직경	6.5 mm
	신호	±
	공차	0.2
외경	6.5 mm ± 0.2	

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**HDC XX5E01 FMSRJ45-0100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4