## **HDC XX6A01 MFSXXXX-1500**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









#### 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

#### 일반 주문 데이터

Data use
2453541500
HDC XX6A01 MFSXXXX-1500
4050118467611
1 items
향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
2025-09-30T00:00:00+02:00



## **HDC XX6A01 MFSXXXX-1500**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<u></u>	ı
<b>₩</b>	

ROHS 준수

## 치수 및 중량

순중량 0 g

### 온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f.7f5a-465a-860d-49cfh7hha5h5

### 일반 데이터

극 수	8	케이블 길이	15 m
코딩	X-코딩	접점 표면	Au(금)
 전송 속도	10 Gbps, 10 Gbit/s	절연 저항	≥ 108 Ω
범주	Cat. 6A	공칭 전압	50 V
정격 전류	0.5 A	플러그 주기	\u2265 100
유형	수형(Male)	오염 심각도	2
반대측 버전	암형, 직선		<u>수</u> 형

### 케이블 기술 사양

케이블 길이	15 m	
외피 색상	파란색	
차펴	예	
할로겐	아니요	
절연	확장됨	
외피 재질	Radox EM 104	
컬러 코딩	흰색/주황색, 주황색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색/갈색	l, 갈색, 흰색/파란색, 파란색
외경	직경	8.1 mm
	신호	±
	공차	0.5
외경	$8.1 \text{ mm} \pm 0.5$	

## 분류

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

카탈로그 상태 / 도면 2



## **HDC XX6A01 MFSXXXX-1500**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



M12	1 2 3 4 5 6 7	White, Orange Orange White, Green Green White, Brown Brown White, Blue Blue	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	M12
	8	Blue	- 8	