

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
주문 번호	2453810000
유형	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
수량	1 items

기술 데이터

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	355 mm	높이 (인치)	13.9764 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	3300 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

총전 시간	0.5 h
품목 설명	압착공구 6 - 300 mm ²
버전	액추에이터-유압
작동 전압	18 V
프레스 힘	공칭 60 kN

공구 데이터 압착

드라이브	전기 유압식	와이어 종단 페를 단면적, 최대	185 mm ²
와이어 종단 페를 단면적, 최소	25 mm ²	압착 유형/프로파일	육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
편차	16 mm		

접점 설명

압착 범위, 최대	300 mm ²	압착 범위, 최소	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



액세서리

... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG/HPG 60 WM 6	버전
주문 번호	2469380000	압착 공구 인서트, 6mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118532937	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 10	버전
주문 번호	2469540000	압착 공구 인서트, 10mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483819	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 16	버전
주문 번호	2469550000	압착 공구 인서트, 16mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483833	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 25	버전
주문 번호	2469560000	압착 공구 인서트, 25mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483840	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 35	버전
주문 번호	2469570000	압착 공구 인서트, 35mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483826	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 50	버전
주문 번호	2469580000	압착 공구 인서트, 50mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483864	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 70	버전
주문 번호	2469590000	압착 공구 인서트, 70mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483857	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 95	버전
주문 번호	2469600000	압착 공구 인서트, 95mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483895	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 120	버전
주문 번호	2469610000	압착 공구 인서트, 120mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484007	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 150	버전
주문 번호	2469620000	압착 공구 인서트, 150mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483871	
수량	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG/HPG 60 WM 185	버전
주문 번호	2469630000	압착 공구 인서트, 185mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484038	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 240	버전
주문 번호	2469640000	압착 공구 인서트, 240mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484052	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 300	버전
주문 번호	2469650000	압착 공구 인서트, 300mm ² , WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484045	
수량	1 ST	

... 압착 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG/HPG 60 DIN 6	버전
주문 번호	2505280000	압착 공구 인서트, 6mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519662	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 10	버전
주문 번호	2505290000	압착 공구 인서트, 10mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519723	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 16	버전
주문 번호	2505300000	압착 공구 인서트, 16mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519709	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 25	버전
주문 번호	2505310000	압착 공구 인서트, 25mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519693	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 35	버전
주문 번호	2505320000	압착 공구 인서트, 35mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519679	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 50	버전
주문 번호	2505330000	압착 공구 인서트, 50mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519686	
수량	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG 60/HPG DIN 70	버전
주문 번호	2505340000	압착 공구 인서트, 70mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519716	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 95	버전
주문 번호	2505350000	압착 공구 인서트, 95mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519730	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 120	버전
주문 번호	2505360000	압착 공구 인서트, 120mm ² , 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519747	
수량	1 ST	

... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG/HPG 60 HEX 6	버전
주문 번호	2505150000	액세서리, 6mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519532	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 10	버전
주문 번호	2505160000	압착 공구 인서트, 10mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519556	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 16	버전
주문 번호	2505170000	압착 공구 인서트, 16mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519549	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 25	버전
주문 번호	2505180000	압착 공구 인서트, 25mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519570	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 35	버전
주문 번호	2505190000	압착 공구 인서트, 35mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519587	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 50	버전
주문 번호	2505200000	압착 공구 인서트, 50mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519600	
수량	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG/HPG 60 HEX 70	버전
주문 번호	2505210000	압착 공구 인서트, 70mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519594	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 95	버전
주문 번호	2505220000	압착 공구 인서트, 95mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519563	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 120	버전
주문 번호	2505230000	압착 공구 인서트, 120mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519624	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 150	버전
주문 번호	2505240000	압착 공구 인서트, 150mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519631	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 185	버전
주문 번호	2505250000	압착 공구 인서트, 185mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519617	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 240	버전
주문 번호	2505260000	압착 공구 인서트, 240mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519648	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 300	버전
주문 번호	2505270000	압착 공구 인서트, 300mm ² , 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519655	
수량	1 ST	

... 와이어 종단 페루용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압착 센서를 통한 압착 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 60/HPG AEH 25	버전
주문 번호	2577810000	압착 공구 인서트, 25mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590722	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 50	버전
주문 번호	2577830000	압착 공구 인서트, 50mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590708	
수량	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG 60/HPG AEH 70	버전
주문 번호	2577850000	압착 공구 인서트, 70mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590692	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 95	버전
주문 번호	2577870000	압착 공구 인서트, 95mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590685	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 120	버전
주문 번호	2577880000	압착 공구 인서트, 120mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590678	
수량	1 ST	

액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	AKKU LI 18B2	버전
주문 번호	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
수량	1 ST	
유형	AKKU LI 18B5	버전
주문 번호	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
수량	1 ST	
유형	LADEGERAET EPG	버전
주문 번호	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
수량	1 ST	