

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
주문 번호	<u>2453820000</u>
유형	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	수	민	줖	먇
••		ᆓ	0	0

깊이	285 mm	깊이 (인치)	11.2204 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	500 mm	 폭 (인치)	19.685 inch
길이	850 mm	길이 (인치)	33.4645 inch
 순중량	5661.92 a		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

기술 데이터

품목 설명	압착공구 6 - 300 mm²	
프레스 힘	공칭	60 kN

공구 데이터 압착

드라이브	수동 - 유압	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	300 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	6 mm ²	압착 유형/프로파일	육각형 압착, WM 압착,
			인덴트 압착, 사다리꼴
			안착 타워형 안착

접점 설명

분류			
압착 범위, 최대	300 mm²	압착 범위, 최소	6 mm²

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

일만 ㅜ군		
유형	ES EPG/HPG 60 WM 6	버전
주문 번호	2469380000	압착 공구 인서트, 6mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118532937	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 10	버전
주문 번호	2469540000	압착 공구 인서트, 10mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483819	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 16	버전
주문 번호	2469550000	압착 공구 인서트, 16mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483833	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 25	버전
주문 번호	2469560000	압착 공구 인서트, 25mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483840	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 35	버전
주문 번호	2469570000	압착 공구 인서트, 35mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483826	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 50	버전
주문 번호	2469580000	압착 공구 인서트, 50mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483864	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 70	버전
주문 번호	2469590000	압착 공구 인서트, 70mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483857	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 95	버전
주문 번호	2469600000	압착 공구 인서트, 95mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483895	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 120	버전
주문 번호	2469610000	압착 공구 인서트, 120mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484007	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 150	버전
주문 번호	2469620000	압착 공구 인서트, 150mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118483871	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG/HPG 60 WM 185	버전
주문 번호	2469630000	압착 공구 인서트, 185mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484038	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 240	버전
주문 번호	2469640000	압착 공구 인서트, 240mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484052	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 WM 300	버전
주문 번호	2469650000	압착 공구 인서트, 300mm², WM 압착
GTIN (EAN)	4050118484045	
수량	1 ST	

... 압착 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링

- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장 USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

일만 구군	네이니	
유형	ES EPG/HPG 60 DIN 6	버전
주문 번호	2505280000	압착 공구 인서트, 6mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519662	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 10	버전
주문 번호	2505290000	압착 공구 인서트, 10mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519723	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 16	버전
주문 번호	2505300000	압착 공구 인서트, 16mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519709	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 25	버전
주문 번호	<u>2505310000</u>	압착 공구 인서트, 25mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519693	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 35	버전
주문 번호	2505320000	압착 공구 인서트, 35mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519679	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 50	버전
주문 번호	2505330000	압착 공구 인서트, 50mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519686	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG 60/HPG DIN 70	버전
주문 번호	<u>2505340000</u>	압착 공구 인서트, 70mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519716	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 95	버전
주문 번호	<u>2505350000</u>	압착 공구 인서트, 95mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519730	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG DIN 120	버전
주문 번호	<u>2505360000</u>	압착 공구 인서트, 120mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118519747	
수량	1 ST	

... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링

- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장 USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

일만 ㅜ군	네이니	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 6	버전
주문 번호	<u>2505150000</u>	액세서리, 6mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519532	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 10	버전
주문 번호	<u>2505160000</u>	압착 공구 인서트, 10mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519556	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 16	버전
주문 번호	<u>2505170000</u>	압착 공구 인서트, 16mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519549	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 25	버전
주문 번호	<u>2505180000</u>	압착 공구 인서트, 25mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519570	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 35	버전
주문 번호	<u>2505190000</u>	압착 공구 인서트, 35mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519587	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 50	버전
주문 번호	2505200000	압착 공구 인서트, 50mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519600	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG/HPG 60 HEX 70	버전
주문 번호	2505210000	압착 공구 인서트, 70mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519594	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 95	버전
주문 번호	2505220000	압착 공구 인서트, 95mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519563	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 120	버전
주문 번호	<u>2505230000</u>	압착 공구 인서트, 120mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519624	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 150	버전
주문 번호	<u>2505240000</u>	압착 공구 인서트, 150mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519631	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 185	버전
주문 번호	2505250000	압착 공구 인서트, 185mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519617	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 240	버전
주문 번호	2505260000	압착 공구 인서트, 240mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519648	
수량	1 ST	
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 300	버전
주문 번호	<u>2505270000</u>	압착 공구 인서트, 300mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118519655	
수량	1 ST	

... 와이어 종단 페룰용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 60/HPG AEH 25	버전
주문 번호	2577810000	압착 공구 인서트, 25mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590722	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 50	버전
주문 번호	2577830000	압착 공구 인서트, 50mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590708	

작성 날짜 27.11.2025 11:07:58 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ES EPG 60/HPG AEH 70	버전
주문 번호	<u>2577850000</u>	압착 공구 인서트, 70mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590692	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 95	버전
주문 번호	<u>2577870000</u>	압착 공구 인서트, 95mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590685	
수량	1 ST	
유형	ES EPG 60/HPG AEH 120	버전
주문 번호	<u>2577880000</u>	압착 공구 인서트, 120mm², 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118590678	
수량	1 ST	