



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단 공구가 포함됩니다.

- 2단 유압 펌프 채용으로 인한 매우 신속한 처리
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 인체공학적 핸들과 균형잡힌 무게 배분으로 피로감 없는 안전한 조작을 보장
- 영구 배터리 충전 수위 컨트롤
- 작업 주기 모니터링 및 상태 표시
- 오작동 시 오류 표시

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 절단 공구, 절단 공구 |
| 주문 번호 | 2453830000 |
| 유형 | EPG CUT 40 |
| GTIN (EAN) | 4050118468410 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|--------------|
| 길이 | 70 mm | 길이 (인치) | 2.7559 inch |
| 높이 | 365 mm | 높이 (인치) | 14.3701 inch |
| 너비 | 80 mm | 폭 (인치) | 3.1496 inch |
| 순중량 | 3100 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|-------|----|---------|
| 충전 시간 | 0.5 h | 버전 | 액추에이터유압 |
| 작동 전압 | 18 V | | |

절단 도구

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 동축 케이블 - 경질, 최대 | 240 mm ² | 동축 케이블 - 꼬임, 최대 | 200 mm ² |
| 동축 케이블, 최대 직경 | 40 mm | 충전 시간 | 0.5 h |
| 작동 전압 | 18 V | 싱글 코어 알루미늄 케이블, 최대(mm ²) | 500 mm ² |
| 꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm ²) | 280 mm ² | 꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경 | 40 mm |
| 편칭 힘 | 30 kN | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |

사용 예



액세서리

액세서리



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | AKKU LI 18B5 | 버전 |
| 주문 번호 | 2860070000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675574750 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AKKU LI 18B2 | 버전 |
| 주문 번호 | 2858730000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675566137 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | LADEGERAET EPG | 버전 |
| 주문 번호 | 1509370000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118318630 | |
| 수량 | 1 ST | |