APGSR 2.5/4 - 8P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 스트레인 릴리프 (단자대), Wemid, 주황색 |
|------------|----------------------------|
| 주문 번호 | <u>2457600000</u> |
| 유형 | APGSR 2.5/4 - 8P |
| GTIN (EAN) | 4050118472929 |
| 수량 | 25 items |



APGSR 2.5/4 - 8P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--|
| Pollo | T A | | | |
| ROHS | 준수 - | | | |
| 치수 및 중량 | | | | |
| 71.01 | 74.4 | 7101(01-1) | 0.0004: | |
| 깊이 노이 | 74.4 mm | 깊이 (인치) | 2.9291 inch | |
| 높이 | 7.87 mm | 높이 (인치) | 0.3098 inch | |
| 너비 | 30.1 mm | 폭 (인치) | 1.185 inch | |
| 순중량 | 4.24 g | | | |
| 온도 | | | | |
| | | T.II. 0.— | | |
| 보관 온도 | -25 °C55 °C | 주변 온도 | -5 °C40 °C | |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | |
| B. U.O. 조스 시템 | 조스 에이 티즈리 | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 자재 데이터 | | | | |
| 그 터 -비즈! | 1A/ · 1 | 27.75 | ᄌᇶᄮ | |
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 주황색 | |
| 분류 | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 | |
| ECLASS 15.0 ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | LCLASS 14.0 | 27-25-03-90 | |
| LOLAGO 10.0 | 27-20-03-80 | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2



APGSR 2.5/4 - 8P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

