

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | FrontCom, Set              |
| 주문 번호      | <a href="#">2460640000</a> |
| 유형         | IE-FC-SET-IPDED003-KY-M    |
| GTIN (EAN) | 4050118478150              |
| 수량         | 1 items                    |

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 134 mm | 깊이 (인치) | 5.2756 inch |
| 높이  | 40 mm  | 높이 (인치) | 1.5748 inch |
| 너비  | 67 mm  | 폭 (인치)  | 2.6378 inch |
| 순중량 | 634 g  |         |             |

## 온도

|       |       |
|-------|-------|
| 보관 온도 | 작동 온도 |
|-------|-------|

## 환경 제품 규정 준수

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                                     |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77           |

## 일반 데이터

|        |   |       |                |
|--------|---|-------|----------------|
| 제품 유형  | Set   | 보호 등급 | IP65, (펴 쇄 상태) |
| 프레임 자재 | 아연 주조   | 커버 재질 | 아연 주조, 파우더 코팅  |
| 참조 제품  | <a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a> , <a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FCI-PWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a> |       |                |

## 기술 데이터

|           |                    |           |                 |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| 인서트 플레이트  | 1x 데이터, 1x 전원, 비차폐 | 프레임       | 금속 커버, 열쇠로 잠금가능 |
| 소켓용 정격 전압 | 250 V              | 전력 인서트    | 소켓 DE           |
| 데이터 인서트   | USB 2.0 A/A        | 소켓용 정격 전류 | 16 A            |


## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면



[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)