

**RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



보상 기능이 내장된 기가비트 애플리케이션(1000 base-T)용 RJ45 송신기 소켓(마그네틱 적용)은 유도 및 전도 커플링에 적극적으로 대응하며 PCB 상의 공간을 절약합니다.

제품 범위에는 다음 설계가 포함됩니다:

- 90°, 높은 상태(수평) 및 180°, 세운 상태(수직)
- 래치업 / 래치다운
- THT, THR 또는 SMD 솔더링 공정
- 다양한 설계 유형, 일체형 LED 및 차폐 접점 탭 채용
- 최대 전송 속도 1 Gbps
- 트레이(TY) 또는 테이프 온 릴(RL)에 담아 포장
- ANSI / TIA-1096-A 및 IEC 60603 규격 적합 모듈형 RJ45 커넥터와 호환
- 유전체 강도  $\geq 1500V$  AC RMS(2250V AC 최고값), IEEE 802.3 적합
- 유전체 강도  $\geq 1500V$  AC(최고값) 또는  $\geq 1500V$  DC, IEC 60603 적합
- IEEE 802.3 요건 부합(1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab 또는 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)속성 및 이점:
- 최고 성능 실현을 위한 온도 범위 확장:  $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 내부식성 향상을 위한 강화 골드 레이어( $30\mu$ )
- 최소 0.3mm 스탠드오프로 완벽한 솔더링 결과 보장

**일반 주문 데이터**

버전	OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 90°, 하단. 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 30...80 $\mu$ Ni / $\geq 30 \mu$ Au, 트레이(수작업 조립)
주문 번호	<a href="#">2461060000</a>
유형	RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY
GTIN (EAN)	4050118476439
수량	120 items
패키징	트레이(수작업 조립)

## RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E471884

### 치수 및 중량

깊이	21.35 mm	깊이 (인치)	0.8405 inch
높이	16.8 mm	높이 (인치)	0.6614 inch
가장 낮은 버전의 높이	13.5 mm	너비	15.9 mm
폭 (인치)	0.626 inch	순중량	3.45 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	1500 V DC	절연 강도, 접점/접점	1000 V DC
절연 저항	≥ 500 MΩ	공칭 전압	125 V
정격 전류	1.5 A		

### 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

### 시스템 사양

극 수	8	LED	예
솔더 핀 길이(l)	3.3 mm	PCB에 장착	THT/THR 용접 결선
피치(인치)(P)	0.050 "	차폐 재질	황동
차폐	Yes	측면 종단, 특성	용접 플랜지
전송 속도	10/100 MBit/s	폴당 용접 핀 수	1
결선 유형	용접 결선	제품군	OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭
피치(mm)(P)	1.27 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	750	외향 엘보	90°
순전류	20 mA	순전압, 최대	2.6 V
차폐 표면	니켈 도금	우측 LED 색상	녹색
실드 탭	없음	성능 카테고리	10/100 MBit/s
솔더링 프로세스	리플로우 솔더링, 수작업 솔더링, 웨이브 솔더링	래치 옵션	하단
솔더핀 크기	8각형	솔더핀 위치의 공차	± 0.1 mm
순전압, 최소	1.8 V	좌측 LED 색상	노란색

### 자재 데이터

절연재	PA 9T	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	II
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 500	절연 저항	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 가연성 등급	V-0

**RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

접점 기본 재질	인 청동	접점 재질	구리 합금
접점 표면	금 도금 니켈	플러그 접점의 레이어 구조	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	85 °C
작동 온도, 최소	-40 °C	작동 온도, 최대	85 °C

패키징

패키징	트레이 (수작업 조립)	VPE 길이	315.00 mm
VPE 폭	193.00 mm	VPE 높이	70.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		




RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도



도식

RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면

www.weidmueller.com

Code	Parameter	Options	Description
RJ45	Performance Category	C5, C6, C6A, C6e, M, G1, G10, U, MP, MP+	Category 5, Category 6, Category 6A, Category 6e, 10/100 Mbit, 10/100/1000 Mbit, 10 Gbit, Unshielded, 10/100 Mbit with POE, 10/100 Mbit with POE+
G1	LED	Y/G, G/Y, GY/GY, O/G, R/O, ..., N	Yellow/Green, Green/Yellow (standard), Green-Yellow/Green-Yellow, Orange/Green, Red/Orange, ..., (further combinations possible) without LED
R1	Assembly on PCB	R, S, T	Through Hole Reflow - THR, Soldering process: Wave or Reflow soldering, Surface Mount Technology - SMT, Soldering process: Reflow soldering, Through Hole Technology - THT, Soldering process: Wave
U	Direction, latch style	U, D, V, Y	Horizontal (90°, side entry), latch up, Horizontal (90°, side entry), latch down, Vertical (180°, top entry), Diagonal (45°), latch up
3.2	Solder Pin length	3.2, 1.6, D	3.2 mm, 1.6 mm, SMD
E4	EMI tabs (ground fingers)	E, N	E = with EMI tabs, N = without EMI tabs
4	Contact surface thickness	4	1 = 3µm, 2 = 6µm, 3 = 15µm, 4 = 30µm, 5 = 50µm
GY/GY	LED	Y/G, G/Y, GY/GY, O/G, R/O, ..., N	Yellow/Green, Green/Yellow (standard), Green-Yellow/Green-Yellow, Orange/Green, Red/Orange, ..., (further combinations possible) without LED
TY	Packaging	TY, RL	Tray in box (manual assembly), Tape on Reel (automated assembly)
	Number of Ports	1, 12; 14; ..., 21; 41; ...	1 Port, multi ports side by side, Multiport, multi ports about each other, Multilevel

유형 코드

RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

대응물

RJ45 crimp

최대 전선 외부 직경 1.05 mm용, IEC 60603-7-51을 따른 RJ45 크리프 플러그인 커넥터




일반 주문 데이터

유형	IE-P	버전
주문 번호	<a href="#">8813100000</a>	RJ45 플러그, 꼬임 방지 미적용; 5.5 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512850	
수량	100 ST	
유형	IE-P63	버전
주문 번호	<a href="#">8813110000</a>	RJ45 플러그, 꼬임 방지 적용; 5.5 - 6.2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512867	
수량	10 ST	
유형	IE-P70	버전
주문 번호	<a href="#">8813120000</a>	RJ45 플러그, 꼬임 방지 적용; 6.2 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512874	
수량	10 ST	
유형	IE-PM-RJ45-TH	버전
주문 번호	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 크리프 플러그, 굽힘 방지 슬리브 미채용 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
수량	100 ST	
유형	IE-PS-RJ45-TH-BK	버전
주문 번호	<a href="#">1963590000</a>	RJ45 크리프 플러그, 검은색 굽힘 방지 슬리브 채용 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645695	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	버전
주문 번호	<a href="#">2584980000</a>	RJ45 크리프 플러그, 꼬임 방지 적용, 6.5 - 7.5 mm, Cat.5(ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4050118593556	
수량	10 ST	

직선

IEC 60603-7-51 적합 RJ45 플러그인 커넥터(무공구).



## RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1	버전
주문 번호	<a href="#">1992850000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118378115	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1992820000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118377897	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1	버전
주문 번호	<a href="#">1992860000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378108	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1992830000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118377972	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1992840000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 직선, Cat.5(ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118378023	
수량	1 ST	

#### 꺾임, 케이블 글랜드 포함

IEC 60603-7-51 적합 RJ45 플러그인 커넥터(무공구).



#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1	버전
주문 번호	<a href="#">1518080000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118324969	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1992870000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118378054	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1	버전
주문 번호	<a href="#">1518090000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118325300	
수량	1 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1992890000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378122	
수량	1 ST	

**RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

대응물

유형	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	버전
주문 번호	<a href="#">1518100000</a>	RJ45 플러그, 천공 접점 포함, 90°, 4x90°, Cat.5(ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN)	4050118325232	PROFINET
수량	1 ST	

**RJ45 공구 불필요**



최대 전선 외부 직경 1.6 mm용, IEC 60603-7-51을 따른 RJ45 플러그인 커넥터(공구 미사용)

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PS-RJ45-FH-BK	버전
주문 번호	<a href="#">1963600000</a>	RJ45 IDC 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-코어,
GTIN (EAN)	4032248645725	4-코어, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
수량	10 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-BK-A	버전
주문 번호	<a href="#">1132040000</a>	RJ45 IDC 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-코어,
GTIN (EAN)	4032248912155	EIA/TIA T568 A
수량	10 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-BK-B	버전
주문 번호	<a href="#">1132050000</a>	RJ45 IDC 플러그, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-코어,
GTIN (EAN)	4032248912148	EIA/TIA T568 B
수량	10 ST	
유형	IE-PS-RJ45-FH-BK-P	버전
주문 번호	<a href="#">1132060000</a>	RJ45 IDC 플러그, Cat.5(ISO/IEC 11801), 4-코어, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248912162	
수량	10 ST	