

### IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 케이블, 철로 케이블, Cat.7, 청색, M12

### 일반 주문 데이터

	시스템 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, M12 X-type IP 67 직선 수형, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010), Radox EM 104, 5 m
주문 번호	<u>2464200050</u>
유형	IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118478662
수량	1 items

# Weidmüller **₹**

### IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수 			
치수 및 중량				
길이	5 m	길이 (인치)	196.8504 inch	
순중량	442 g	E-IT(EN)	100.0001111011	
온도				
보관 온도		작동 온도	-50 °C70 °C	
설치 온도		<u></u>		
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a		
일반 표준				
커넥터 표준	IEC 61076-2-109			
케이블 특정 표준				
플루오르 성분	According to EN 60684-2 Section 45.2	번들 케이블에서 수직으로 화염 전파	in accordance with IEC 60332-1-2, EN 50305, According to IEC 60332-3-25 D, According to BS 6853 Appendix D, NF C32-070, 2.1 규격, NF C32-070, 2.2 규격, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격, EN 50266 규격	
수소 할로겐 화합물 성분	According to EN-50267-2-1	증기의 부식성	to IEC 60754-2	
철로 차량에 대한 화재 안전성	According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN 5510 1-4 규격, According to UNI CEI 11170, LR1-LR4, NFPA 130 규격, BS 6853, GM/ RT 2130, Ia, Ib, II 규격, NF F16-101, A1, A2, B 규격	연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격	
유독 가스	According to BS 6853 Appendix B			
케이블 구조				
꼬임	7	외피 색상	파란색	
꼬임 단면적	7 4*2*AWG24/7 - 4*2*0.2	외피 색상 차펴	<u> 파단색</u> S/FTP	
EE 7	mm <sup>2</sup>	- 1 -1	O/ 1 11	
절연재 단면적	1.35 mm	외피 직경, 최대	8.6 mm	
외피 직경, 최소	7.6 mm	재질 외피	Radox EM 104	

# Weidmüller **₹**

### IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

케이블의 기계적 및 재질	속성		
			<u>'</u>
오일 저항	Yes	할로겐	무할로겐, IEC 60754-2 규격
최소 구부림 반경, 반복	4 x 케이블 직경	내마모성	매우 좋음
화염 내성	einfügen EN60332	증기의 부식성	to IEC 60754-2
연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격		
케이블의 전기 속성			
전송 속도 	10 Gbit/s	범주 	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
플러그, 우			
T-1 0-	v = 51 1505		
플러그 우측	M12, X-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴		
플러그, 좌			
플러그 좌측	M12, X-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차펴		
분류			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

결선 피닝





#### IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY SET 버전

1910000000 4032248436842 GTIN (EAN)

수량 1 ST

주문 번호

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

SCREWTY SET-DM 유형 주문 번호 1920000000

GTIN (EAN) 4032248436859

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

작성 날짜 14.11.2025 06:20:10 MEZ

#### IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY- M12 주문 번호 <u>1900000000</u>

4032248375868

수량 1 ST

GTIN (EAN)

Cable gland tool for moulded M12 lines

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY-M12-DM 주문 번호 <u>1900001000</u>

4032248436408

량 1.S

GTIN (EAN)

버전

버전

Cable gland tool for moulded M12 lines

작성 날짜 14.11.2025 06:20:10 MEZ