

## IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

## 일반 주문 데이터

버전	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
주문 번호	<a href="#">2465440000</a>
유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
수량	1 items

## IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202

## 치수 및 중량

높이	36.2 mm	높이 (인치)	1.4252 inch
너비	26.8 mm	폭 (인치)	1.0551 inch
길이	85.4 mm	길이 (인치)	3.3622 inch
순중량	96 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

작동 전압	24 V	50 °C에서 전류 전달 용량	16 A
-------	------	------------------	------

## 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------	--

## 일반 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	인증 번호(UR)	E92202
--------	--	-----------	--------

## 일반 데이터

극 수	5	접점 표면	금 도금 니켈
차폐	비차폐	UL 94 가연성 등급	V-2
컬러 코드	은회색	하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금
접점 재질	구리 합금	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.75 mm <sup>2</sup>	외피 직경, 최대	13 mm
외피 직경, 최소	8 mm	보호 등급	IP65, IP67
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	2
결선 1	PushPull Power	결선 2	텐션 클램프
케이블 실링 재질	aEPDM	실링 재질	NBR
인터록 유형	Push Pull		

# 기술 데이터

### 중요 참고 사항

외부 직경이 6-8 mm인 케이블의 경우, 줄여주는 밀봉을 추가로 주문하십시오.

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면



## 도면



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

**IE-PS-VAPM-5P-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 개별 부품

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터



## 일반 주문 데이터

유형	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	버전
주문 번호	<a href="#">2531330000</a>	전원 커넥터, 플러그, 실링 인서트, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
수량	10 ST	