



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
주문 번호	<u>2465440000</u>
유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=		u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E92202

치수 및 중량

높이	36.2 mm	높이 (인치)	1.4252 inch
너비	26.8 mm	폭 (인치)	1.0551 inch
길이	85.4 mm	길이 (인치)	3.3622 inch
 순중량	96 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

작동 전압 24	24 V	50 °C에서 전류 전달 용량	16 A

표준

커넥터 표준	in accordance with
	PROFINET specification,
	IEC 61076-3-126

일반 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	인증 번호(UR)	E92202
	160 01070-3-120		

일반 데이터

7 ^	_	지지 등에	7 - 7 1 21
극 수	5	접점 표면	금 도금 니켈
차펴	비차펴	UL 94 가연성 등급	V-2
컬러 코드	은회색	하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금
접점 재질	구리 합금	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.75 mm ²	외피 직경, 최대	13 mm
외피 직경, 최소	8 mm	보호 등급	IP65, IP67
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	2
결선 1	PushPull Power	- 결선 2	텐션 클램프
케이블 실링 재질	aEPDM	실링 재질	NBR
인터록 유형	Push Pull		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

중요 참고 사항			
제품 정보	외부 직경이 6-8 mm인	· 케이블의 경우, 줄여주는 밀봉을 추	가로 주문하십시오.
분류			
	<u> </u>		<u>'</u>
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



도면



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

개별 부품

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터



일반 주문 데이터

유형	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	버전		
주문 번호	<u>2531330000</u>	전원 커넥터, 플러그, 실링 인서트, PROFINET		
GTIN (EAN)	4050118545227			
수량	10 ST			

카탈로그 상태 / 도면