

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러의 플러그 입력 통신 모듈은 개별 구성 요소가 클라우드로 관련 데이터를 교환할 수 있도록 합니다. 이는 효율성, 품질, 프로세스 안정성 및 가용성 증가에 결정적인 역할을 하는 요소인 상태 모니터링 및 원격 제어성을 사용하여 목표 프로세스 최적화의 토대를 마련합니다. 통신 모듈은 IP20 보호에 따라 설계되었으며, 공구 없이 동작할 수 있고 다른 맞춤형 통신 프로토콜에 유연하게 적응할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | Communication module |
| 주문 번호 | 2467320000 |
| 유형 | PRO COM CAN OPEN |
| GTIN (EAN) | 4050118482225 |
| 수량 | 1 items |

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E258476 |
| 인증 번호 (cULusEX) | E470829 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 33.6 mm | 깊이 (인치) | 1.3228 inch |
| 높이 | 74.4 mm | 높이 (인치) | 2.9291 inch |
| 너비 | 35 mm | 폭 (인치) | 1.378 inch |
| 순중량 | 75 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -25 °C...70 °C |
|-------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e |

일반 데이터

| | |
|-------|---------------|
| 무게 | 36 g |
| 보호 등급 | IP20 |
| MTTF | 기준에 따름 |
| | 작동 시간(시간), 최소 |
| | 4082000 h |
| | 주변 온도 |
| | 40 °C |
| | 듀티 사이클 |
| | 100 % |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001604 | ETIM 9.0 | EC001604 |
| ETIM 10.0 | EC001604 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-08 | | |

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블

PRO COM CAN OPEN 통신 모듈용 SUB-D에서 RJ45의 어댑터 케이블.



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 유형 | PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M | 버전 |
| 주문 번호 | 2578530000 | , Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 0.5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118589597 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M | 버전 |
| 주문 번호 | 2578550000 | , Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 1 m |
| GTIN (EAN) | 4050118589702 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M | 버전 |
| 주문 번호 | 2578560000 | , Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 2.5 m |
| GTIN (EAN) | 4050118589573 | |
| 수량 | 1 ST | |