

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 플러그 입력 통신 모듈은 개별 구성 요소가 클라우드로 관련 데이터를 교환할 수 있도록 합니다. 이는 효율성, 품질, 프로세스 안정성 및 가용성 증가에 결정적인 역할을 하는 요소인 상태 모니터링 및 원격 제어성을 사용하여 목표 프로세스 최적화의 토대를 마련합니다. 통신 모듈은 IP20 보호에 따라 설계되었으며, 공구 없이 동작할 수 있고 다른 맞춤형 통신 프로토콜에 유연하게 적응할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Communication module
주문 번호	2467320000
유형	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
수량	1 items

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E258476
인증 번호 (cULusEX)	E470829

치수 및 중량

깊이	33.6 mm	깊이 (인치)	1.3228 inch
높이	74.4 mm	높이 (인치)	2.9291 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	75 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-25 °C...70 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

일반 데이터

무게	36 g	
보호 등급	IP20	
MTTF	기준에 따름	SN 29500
	작동 시간(시간), 최소	4082000 h
	주변 온도	40 °C
	듀티 사이클	100 %

분류

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블

PRO COM CAN OPEN 통신 모듈용 SUB-D에서 Rj45의 어댑터 케이블.



일반 주문 데이터

유형	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	버전
주문 번호	2578530000	, Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
수량	1 ST	
유형	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	버전
주문 번호	2578550000	, Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
수량	1 ST	
유형	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	버전
주문 번호	2578560000	, Sub-D 소켓 9 폴, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
수량	1 ST	