


ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 버전 | 압착 공구 인서트, 10mm ² , WM 압착 |
| 주문 번호 | 2469540000 |
| 유형 | ES EPG/HPG 60 WM 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118483819 |
| 수량 | 1 items |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 22 mm | 깊이 (인치) | 0.8661 inch |
| 높이 | 42 mm | 높이 (인치) | 1.6535 inch |
| 너비 | 42 mm | 폭 (인치) | 1.6535 inch |
| 순중량 | 131.12 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

공구 데이터 압착

| | |
|------------|-------|
| 압착 유형/프로파일 | WM 압착 |
| 케이블 러그 단면 | 공칭 |

압착 인서트

| | | | |
|-----------|------|-----------|----|
| 압착 폭 | 7 mm | 구리 크림프 단면 | 10 |
| 크림핑 폭(mm) | 7 | | |

접점 설명

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 접점의 유형 | 유로 시리즈 케이블 러그 | 컨더터 단면적, 최대 AWG | 8 |
| 컨더터 단면적, 최소 AWG | 8 | 압착 범위, 최대 | 10 mm ² |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | EPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453810000 | 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | HPG 60 | 버전 |
| 주문 번호 | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | 타원형 압착 |
| 수량 | 1 ST | |

10 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속복판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KRN-M4/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496900000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306293 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M5/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496910000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306378 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M6/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496920000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306439 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M8/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496930000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306552 | |
| 수량 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KRN-M10/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496940000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306521 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KRN-M12/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496950000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306453 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M5/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497020000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306712 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M6/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497030000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497040000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306576 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M10/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497050000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306750 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497070000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306606 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M5/-10 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496810000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306309 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M6/-10 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496820000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306286 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-10 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496830000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306330 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWN-M10/-10 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496840000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306361 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VSTN/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497130000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118306491 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M5/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497870000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| 수량 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KP-M6/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497880000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KP-M8/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497890000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KP-M10/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497910000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWPN-M6/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497420000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KWPN-M8/-10 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497430000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VPN/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498620000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M4/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494010000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M5/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494020000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M6/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494030000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M8/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494040000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M10/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494050000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQN-M12/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494060000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KQNG-M5/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492680000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | |
| 수량 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KQNG-M6/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492690000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | KSN/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492780000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VPLN/-10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492890000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VSTN/10 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493030000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | |
| 수량 | 100 ST | |