


그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 25mm ² , WM 압착
주문 번호	2469560000
유형	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	167 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 25 mm ²

압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크립프 단면	25
크리핑 폭(mm)	12		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	4
컨덕터 단면적, 최소 AWG	4	압착 범위, 최대	25 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

25 mm²



25 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	1495830000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	1496490000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
주문 번호	1496500000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-25	버전
주문 번호	1496510000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	1496520000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
주문 번호	1496530000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
수량	100 ST	

25mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 90	버전
주문 번호	1495850000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1495870000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1495880000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1495890000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/-25 90	버전
주문 번호	1495900000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
수량	100 ST	

액세서리

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 45	버전
주문 번호	1496180000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
수량	100 ST	

240 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M8/-25 45	버전
주문 번호	1496190000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306231	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 45	버전
주문 번호	1496200000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305593	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 45	버전
주문 번호	1496210000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305715	
수량	100 ST	

액세서리

25mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-25	버전	
주문 번호	1494730000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm², 없음	
GTIN (EAN)	4050118304275		
수량	50 ST		

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-25	버전	
주문 번호	1497970000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307412		
수량	100 ST		
유형	KP-M8/-25	버전	
주문 번호	1497980000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307528		
수량	100 ST		
유형	KP-M10/-25	버전	
주문 번호	1497990000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307535		
수량	100 ST		
유형	KP-M12/-25	버전	
주문 번호	1498000000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307504		
수량	100 ST		
유형	KP-M16/-25	버전	
주문 번호	1498010000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²	
GTIN (EAN)	4050118307443		
수량	100 ST		

액세서리

유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	1497490000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1497510000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1497520000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1497530000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	
유형	VPN/-25	버전
주문 번호	1498640000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-25	버전
주문 번호	1494120000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-25	버전
주문 번호	1494130000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-25	버전
주문 번호	1494140000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-25	버전
주문 번호	1494150000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-25	버전
주문 번호	1494160000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303902	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-25	버전
주문 번호	1493490000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303148	
수량	50 ST	
유형	KSN/-25	버전
주문 번호	1492800000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302592	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-25	버전
주문 번호	1492910000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118302646	
수량	100 ST	

액세서리

유형	VSTN/25	버전
주문 번호	1493050000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118302783	
수량	100 ST	