

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사





케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
 2 Ah

일반 주문 데이터

	·
버전	압착 공구 인서트, 25mm², WM 압착
주문 번호	<u>2469560000</u>
유형	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	수	민	줖	먇
••		ᆓ	0	0

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	 높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	 폭 (인치)	1.6535 inch
 순중량	167 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착	
케이블 러그 단면	공칭	25 mm²

압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	25
크림핑 폭(mm)	12		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	4	
컨덕터 단면적, 최소 AWG	4	압착 범위, 최대	25 mm ²	

분류

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	<u>2453810000</u>	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
유형 주문 번호	HPG 60 2453820000	버전 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격) 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격) 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	<u>1495830000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	1496490000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
유형 주문 번호	KRN-M8/-25 1496500000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
	'	·-
주문 번호	1496500000	·-
주문 번호 GTIN (EAN)	1496500000 4050118305975	·-
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1496500000 4050118305975 100 ST	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1496500000 4050118305975 100 ST KRN-M10/-25	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm² - 25 mm² 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1496500000 4050118305975 100 ST KRN-M10/-25 1496510000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm² - 25 mm² 버전

작성 날짜 26.11.2025 04:50:52 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	1496520000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
유형 주문 번호	KRN-M14/-25 1496530000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
	· ·	

25mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다. • 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터

- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격) 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격) 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격) 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<u>1495850000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1495870000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1495880000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1495890000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/-25 90	버전
주문 번호	1495900000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
수량	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

수량

KWN-M6/-25 45 1496180000

4050118305876

100 ST

버전

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

240 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

수량

KWN-M8/-25 45 1496190000

4050118306231

100 ST

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN) 4050118305593

KWN-M10/-25 45 1496200000

버전

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

100 ST 수량

작성 날짜 26.11.2025 04:50:52 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

240 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형 KWN-M12/-25 45 주문 번호 1496210000 GTIN (EAN) 4050118305715

100 ST

버전

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

25mm²

수량



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형 VSTN/-25 주문 번호 GTIN (EAN)

1494730000

4050118304275

50 ST 수량

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

수량

유형 KP-M6/-25 주문 번호 1497970000 GTIN (EAN) 4050118307412

버전

케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²

작성 날짜 26.11.2025 04:50:52 MEZ

100 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KP-M8 /-25	H저
유영 주문 번호	KP-M8/-25 1497980000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	4050118307528	게이글 디그, 전자네 중단,23 !!!!!!
	100 ST	
수량		비전
유형	KP-M10/-25	버전 게이보고고 디지네 주다 OF?
주문 번호	<u>1497990000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
수량	100 ST	비친
유형	KP-M12/-25	버전 레이브 리크 디자네 주디 0도 - 0
주문 번호	1498000000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
수량	100 ST	ul z i
유형	KP-M16/-25	버전 레이브 리크 디자네 주디 0도 - 0
주문 번호	1498010000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<u>1497490000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	ul t i
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	1497510000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	1497520000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	1497530000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	비전
유형	VPN/-25	버전 게이보고고 티지네 주티 OF # 20F # 20F
주문 번호	<u>1498640000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	ul z i
유형 주문 번호	KQN-M5/-25	레이브 과그 디지네 조디 2도 ~~~?
. – –	<u>1494120000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
수량	50 ST	ни
유형 주문 번호	KQN-M6/-25	버전 케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
수문 먼오 GTIN (EAN)	<u>1494130000</u>	게이글 디그, 건사네 승단,29 MM*
GIIN (EAN) 수량	4050118303858 50 ST	
		NA
유형 주문 번호	KQN-M8/-25	레이브 과그 디지네 조디 2도 ~~~?
	<u>1494140000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
수량	50 ST	미디
유형 즈므 비송	KQN-M10/-25	레이브 과그 디지네 조디 2도 ~~~?
주문 번호	<u>1494150000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
수량	50 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KQN-M12/-25	버전
주문 번호	1494160000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303902	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-25	버전
주문 번호	1493490000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303148	
수량	50 ST	
유형	KSN/-25	버전
주문 번호	1492800000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302592	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-25	버전
주문 번호	1492910000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302646	
수량	100 ST	
유형	VSTN/25	버전
주문 번호	1493050000	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302783	
수량	100 ST	