


그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 50mm ² , WM 압착
주문 번호	2469580000
유형	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	139 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 50 mm ²

압착 인서트

압착 폭	5 mm	구리 크림프 단면	50
크림핑 폭(mm)	5		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	1
컨덕터 단면적, 최소 AWG	1	압착 범위, 최대	50 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

50 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-50	버전
주문 번호	1496590000	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-50	버전
주문 번호	1496600000	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-50	버전
주문 번호	1496610000	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-50	버전
주문 번호	1496620000	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M14/-50	버전
주문 번호	1495750000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
수량	100 ST	
유형	KRN-M16/-50	버전
주문 번호	1496630000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
수량	100 ST	
유형	KRN-M20/-50	버전
주문 번호	1495840000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-50 S	버전
주문 번호	1494820000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-50 S	버전
주문 번호	1494830000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-50 S	버전
주문 번호	1494840000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
수량	25 ST	
유형	KWN-M6/-50 90	버전
주문 번호	1495950000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-50 90	버전
주문 번호	1495970000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-50 90	버전
주문 번호	1495980000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-50 90	버전
주문 번호	1495990000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/50 90	버전
주문 번호	1494650000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
수량	100 ST	
유형	KWN-M16/-50 90	버전
주문 번호	1496000000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
수량	100 ST	
유형	KWN-M20/-50 90	버전
주문 번호	1494710000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M6/-50 45	버전
주문 번호	1496270000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
수량	50 ST	
유형	KWN-M8/-50 45	버전
주문 번호	1496280000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
수량	50 ST	
유형	KWN-M10/-50 45	버전
주문 번호	1496290000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
수량	50 ST	
유형	KWN-M12/-50 45	버전
주문 번호	1496300000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
수량	50 ST	
유형	VSTN/-50	버전
주문 번호	1494750000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ² ,50 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304381	
수량	50 ST	
유형	KP-M6/-50	버전
주문 번호	1498510000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-50	버전
주문 번호	1498070000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-50	버전
주문 번호	1498080000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-50	버전
주문 번호	1498090000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
수량	100 ST	
유형	KP-M14/-50	버전
주문 번호	1498570000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-50	버전
주문 번호	1498110000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
수량	100 ST	
유형	KP-M20/-50	버전
주문 번호	1498120000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-50 90	버전
주문 번호	1497590000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWPN-M10/-50 90	버전
주문 번호	1497610000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307078	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-50 90	버전
주문 번호	1497620000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306675	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M16/-50 90	버전
주문 번호	1497630000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307115	
수량	100 ST	
유형	VPN/-50	버전
주문 번호	1498660000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118307948	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-50	버전
주문 번호	1493510000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303179	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-50	버전
주문 번호	1493150000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302868	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-50	버전
주문 번호	1493160000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303049	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-50	버전
주문 번호	1493170000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303216	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-50	버전
주문 번호	1493180000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302844	
수량	50 ST	
유형	KQN-M20/-50	버전
주문 번호	1493530000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303513	
수량	50 ST	
유형	KSN/-50	버전
주문 번호	1492820000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302769	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-50	버전
주문 번호	1492930000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302684	
수량	100 ST	
유형	VSTN/50	버전
주문 번호	1493070000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302691	
수량	100 ST	