


## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,  
2 Ah

## 일반 주문 데이터

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 버전         | 압착 공구 인서트, 70mm <sup>2</sup> , WM 압착 |
| 주문 번호      | <a href="#">2469590000</a>           |
| 유형         | ES EPG/HPG 60 WM 70                  |
| GTIN (EAN) | 4050118483857                        |
| 수량         | 1 items                              |

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 22 mm    | 깊이 (인치) | 0.8661 inch |
| 높이  | 42 mm    | 높이 (인치) | 1.6535 inch |
| 너비  | 42 mm    | 폭 (인치)  | 1.6535 inch |
| 순중량 | 121.44 g |         |             |

## 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

## 공구 데이터 압착

|            |       |
|------------|-------|
| 압착 유형/프로파일 | WM 압착 |
| 케이블 러그 단면  | 공칭    |

## 압착 인서트

|           |      |           |    |
|-----------|------|-----------|----|
| 압착 폭      | 5 mm | 구리 크림프 단면 | 70 |
| 크림핑 폭(mm) | 5    |           |    |

## 접점 설명

|                 |               |                 |                    |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 접점의 유형          | 유로 시리즈 케이블 러그 | 컨더터 단면적, 최대 AWG | 2/0                |
| 컨더터 단면적, 최소 AWG | 2/0           | 압착 범위, 최대       | 70 mm <sup>2</sup> |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,  
2 Ah

## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | EPG 60                     | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">2453810000</a> | 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착   |
| 수량         | 1 ST                       |   |
| 유형         | HPG 60                     | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,   |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | 타원형 압착  |
| 수량         | 1 ST                       |   |

70 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된  
전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속복판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | KRN-M6/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496640000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305951              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M8/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496650000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305791              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M10/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496670000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305845              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M12/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1495570000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304992              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | KRN-M14/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1495770000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305166              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M16/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1495580000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305340              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M20/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1495590000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305302              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M6/-70 S               | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494850000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304152              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M8/-70 S               | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494860000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304527              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M10/-70 S              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494870000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304503              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KRN-M12/-70 S              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494880000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304435              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M6/-70 90              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496010000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305609              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M8/-70 90              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496020000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305180              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M10/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496030000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305432              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M12/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496040000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305463              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M14/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494660000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304183              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M16/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496050000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305708              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | KWN-M20/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496070000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305661              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M8/-70 45              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496310000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305944              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M10/-70 45             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496320000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306255              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWN-M12/-70 45             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1496330000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305586              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | VSTN/-70                   | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1494760000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , 없음                 |
| GTIN (EAN) | 4050118304299              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M8/-70                  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498130000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307351              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M10/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498140000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307429              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M12/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498150000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307467              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M14/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498560000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307696              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M16/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498160000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307481              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KP-M20/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498170000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307344              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KWPN-M8/-70 90             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1497640000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307047              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWPN-M10/-70 90            | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1497650000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307177              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | KWPN-M12/-70 90            | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1497660000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118307092              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | KWPN-M16/-70 90            | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1497680000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118307122              |  |
| 수량         | 25 ST                      |  |
| 유형         | VPN/-70                    | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1498670000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118308020              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M6/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493190000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303261              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M8/-70                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493210000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118302875              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M10/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493220000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118302882              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M12/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493230000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303032              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M16/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493240000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303131              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KQN-M20/-70                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493250000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303087              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | KSN/-70                    | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1492830000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>      |
| GTIN (EAN) | 4050118302585              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |
| 유형         | VPLN/-70                   | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1492940000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302738              |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |
| 유형         | VSTN/70                    | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1493080000</a> | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302967              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |