


그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 70mm ² , WM 압착
주문 번호	2469590000
유형	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	121.44 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 70 mm ²

압착 인서트

압착 폭	5 mm	구리 크리프 단면	70
크리핑 폭(mm)	5		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	2/0
컨덕터 단면적, 최소 AWG	2/0	압착 범위, 최대	70 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

70 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-70	버전
주문 번호	1496640000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-70	버전
주문 번호	1496650000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-70	버전
주문 번호	1496670000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-70	버전
주문 번호	1495570000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M14/-70	버전
주문 번호	1495770000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-70	버전
주문 번호	1495580000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-70	버전
주문 번호	1495590000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-70 S	버전
주문 번호	1494850000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-70 S	버전
주문 번호	1494860000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-70 S	버전
주문 번호	1494870000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-70 S	버전
주문 번호	1494880000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
수량	25 ST	
유형	KWN-M6/-70 90	버전
주문 번호	1496010000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-70 90	버전
주문 번호	1496020000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-70 90	버전
주문 번호	1496030000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-70 90	버전
주문 번호	1496040000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
수량	25 ST	
유형	KWN-M14/-70 90	버전
주문 번호	1494660000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-70 90	버전
주문 번호	1496050000	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M20/-70 90	버전
주문 번호	1496070000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-70 45	버전
주문 번호	1496310000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-70 45	버전
주문 번호	1496320000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-70 45	버전
주문 번호	1496330000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-70	버전
주문 번호	1494760000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ² ,70 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304299	
수량	50 ST	
유형	KP-M8/-70	버전
주문 번호	1498130000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-70	버전
주문 번호	1498140000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
수량	50 ST	
유형	KP-M12/-70	버전
주문 번호	1498150000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-70	버전
주문 번호	1498560000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
수량	50 ST	
유형	KP-M16/-70	버전
주문 번호	1498160000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-70	버전
주문 번호	1498170000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
수량	50 ST	
유형	KWPN-M8/-70 90	버전
주문 번호	1497640000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-70 90	버전
주문 번호	1497650000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWPN-M12/-70 90	버전
주문 번호	1497660000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307092	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/-70 90	버전
주문 번호	1497680000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307122	
수량	25 ST	
유형	VPN/-70	버전
주문 번호	1498670000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²,70 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118308020	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-70	버전
주문 번호	1493190000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303261	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-70	버전
주문 번호	1493210000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118302875	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-70	버전
주문 번호	1493220000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118302882	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-70	버전
주문 번호	1493230000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303032	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-70	버전
주문 번호	1493240000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303131	
수량	50 ST	
유형	KQN-M20/-70	버전
주문 번호	1493250000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303087	
수량	50 ST	
유형	KSN/-70	버전
주문 번호	1492830000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118302585	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-70	버전
주문 번호	1492940000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²,70 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302738	
수량	100 ST	
유형	VSTN/70	버전
주문 번호	1493080000	케이블 러그, 단자대 종단,70 mm²,70 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302967	
수량	50 ST	